

PresentationPRO-II

PresentationPRO 简化演示、演出会展、公司董事会会议室和教堂服务。



技术规格

PRESENTATIONPRO-II

一般规格

缩放视频通道输入

输入类型

- 模拟输入 (8) - RGBHV/RGBS/RGSB 计算机视频、YPbPr 视频 (SD 或 HD)、S-视频或复合视频在 15-针 HD 连接器上
- SDI 输入 (1) - 每 SMPTE 259M-C 在 BNC 连接器上 (仅 PresentationPRO-II 数字版)

输入分辨率

- PAL 或 NTSC
- 计算机分辨率 VGA (640 x 480) 到 UXGA (1600 x 1200)
- HDTV 分辨率高达 1920 x 1080 (720p, 1080i, 1080p)
- 等离子显示分辨率

未定标背景/关键通道输入 (可选)

输入类型

DVI 数字输入—每 DDWG 1.0 在 DVI-I 连接器上

输入分辨率

分辨率必须与所选输出分辨率相同。

输出

输出类型

- 模拟输出 - RGBHV/RGBS/RGSB (仅逐行) 在 15-针 HD 连接器上
- DVI 数字输出—每 DDWG 1.0 在 DVI-I 连接器上

输出分辨率

- 计算机分辨率 VGA (640 x 480) 到 UXGA (1600 x 1200)
- HDTV 分辨率, 逐行扫描高达 1920 x 1080(1080p)
- 等离子显示分辨率

用户控制

前面板控制

LCD 触摸屏显示、键盘电路、旋转编码器和 LED 发光按钮

远程控制

- 本单元可通过 LAN 或 RS-232 串行链路从计算机上加以控制。控制功能包括:
- 源选择配置
 - 输出格式选择
 - 测试图选择
 - PIP 或键视频源选择
 - 渐变效果选择

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。