

FLD 2.37 - 3.79 : 1 (EN14)

2.56 - 4.1 : 1 (SX+) / 2.37 - 3.79 : 1 (WUXGA)



Alcance de enfoque: 3,0-30,0 m

- SX+ 2,56-4,10:1
- 1080 / WUXGA 2,37-3,79:1

Especificaciones del producto**FLD 2.37 - 3.79 : 1 (EN14)****Especificaciones generales**

Relación focal	F 2.1-2.72 Iris motorizado, n.º F 2.1-6.5
Relación de zoom	1,6 Zoom y enfoque motorizados
Distancia focal	49,1-78,6 mm
Rango de enfoque	Estándar: 3,0-30 m
Alcance de enfoque personalizado	Hay disponible un alcance de enfoque extendido. Póngase en contacto con nuestro personal de ventas para conocer más detalles.
peso	2,5 kg
ratio de desplazamiento	Chip DMD <ul style="list-style-type: none">■ 1080p/WUXGA 2,37-3,79:1■ SXGA+ 2,56-4,1:1■ 720p 2,8-4,49:1■ XGA 3,5-5,6:1
	Tolerancia de tamaño de imagen de +/-5%

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.