

ClickShare C-10

あらゆる会議スペースでインタラクティブなワイヤレスプレゼンテーションを実現



- **インタラクティブ機能**：タッチバック、アノテーション、ブラックボード
- **画面上の2つのソースの使用によるコラボレーションの向上**
- **従業員とゲスト用のアイコンックな ClickShare Button**
- **100%安全、暗号化、クラウド管理**

ClickShare C-10は、あらゆる会議スペースにインタラクティブなワイヤレスプレゼンテーションをもたらします。コンテンツの共有は、ClickShareボタン (WindowsまたはMac) またはClickShareアプリ (ラップトップ、モバイル、またはタブレット) をクリックするだけで簡単に行えます。数秒以内にプレゼンテーションを開始できます。ケーブルも、ダウンロードするソフトウェアも、トレーニングも必要ありません。

技術仕様

CLICKSHARE C-10

一般仕様

オペレーティング・システム	Windows 10以降、macOS 11 (BigSur) 以降。 Android v9以降 (ClickShare アプリ) *、 iOS 12以降 (ClickShare アプリ) *
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
オーディオ出力	HDMI
USB	1 X USB-A、1 X USB-C
ClickShareボタン	1または2
ClickShare App	デスクトップとモバイル
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast*
同時接続の最大数 (ボタンやアプリを使用)	32
ノイズレベル	最大 25dBA @ 0-30°C 最大 30dBA @ 30-40°C
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
接続距離	信号強度変調で調節可能: ClickShareボタンおよびClickShareベースユニット間が最大30m (100 ft) 周波数帯2.4 GHzおよび5 GHz
周波数帯域	2.4GHzおよび5GHz (一部の地域ではDFSチャンネルに対応)
接続	1x イーサネット LAN 1 Gbit 1x USB Type-C 3.0 (フロント)、1x USB Type A 3.0 (フロント)
適用温度範囲	操作: 0°C から +40°C (+32°F から +104°F) 最大: 35°C (95°F) ただし 3000m 保管: -20°C から +60°C (-4°F から +140°F)
湿度	保管: 0~90%相対湿度、結露なし 動作: 0~85%相対湿度、結露なし
盗難防止システム	ケンジントロック
証明書	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	あり
Room Dock (peripheral support)	なし
ローカルビュー	あり
ネットワーク接続	LANおよびWi-Fi
Management and reporting	あり
保証	1年間が標準SmartCareによる5年のカバレッジ
*	* コンフィグレーションによっては、今後のファームウェアアップデートで利用できるようになります。

生成日:04 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。