

# Enterprise-class Server R320-D2

Сертифицированный Barco сервер для сетевой среды визуализации



Enterprise-class Server R320-D2 — это мощный вычислительный сервер корпоративного класса, которые управляет несколькими задачами в сетевой среде визуализации. Он полностью раскрывает потенциал новейших четырехъядерных процессоров Intel® Xeon® и предоставляет лучшие в своем классе возможности интеграции с медиаустройствами. Сервер корпоративного класса D2 — это готовая платформа для решений по управлению сетевыми диспетчерскими центрами Barco CMS.

## Непревзойденная производительность

- Четырехъядерный процессор Intel XEON последнего поколения для параллельной обработки приложений и потокового мультимедиа

## Полностью масштабируемая сетевая интеграция

- Идеальный выбор в качестве аппаратной серверной платформы для Barco TransForm N Management Server или универсального узла входа потокового сигнала Barco TransForm N • Поддержка небольших и очень больших многоузловых и многоисточниковых систем

## Прочность и надежность

- 19" шасси • Варианты резервирования • Безотказный, сертифицированный Barco системный компонент • Модель OEM на базе Dell PowerEdge R320 гарантирует операционную эффективность и надежность сервера

| Технические характеристики     |                                                                                                                  | ENTERPRISE-CLASS SERVER R320-D2 |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Общие характеристики           |                                                                                                                  |                                 |
| Процессор (CPU)                | Четырехъядерный процессор Intel XEON E5-2407 2,4 ГГц                                                             |                                 |
| Память                         | 8 ГБ                                                                                                             |                                 |
| Жесткий диск                   | 2 x 300 ГБ SAS, 6 Гб/с, 10000 об/мин, RAID-1                                                                     |                                 |
| Дисковод для оптических дисков | DVD ROM, SATA                                                                                                    |                                 |
| Соединение сети                | 2 канала ЛВС по 1 Гбит/сек                                                                                       |                                 |
| Электропитание                 | Резерв 2 x 350 Вт, подключение без прерывания работы                                                             |                                 |
| Резервирование                 | Резервный источник питания с возможностью подключения без прерывания работы<br>Резервные дисковые массивы RAID-1 |                                 |
| Вес                            | 19,3 кг / 42,55 фунтов                                                                                           |                                 |
| Оправа                         | Монтаж в 19" стойку 1U                                                                                           |                                 |
| Габариты                       | 440x43x711 мм (17,3x1,7x28,0 дюймов)                                                                             |                                 |
| Системная интеграции           |                                                                                                                  |                                 |
| Поддерживаемые системы         | Узел потокового сигнала Barco TransForm N MGS<br>Универсальный узел входа потокового сигнала Barco TransForm N   |                                 |
| Управление системой            | IPMI 2.0, SNMP (iDRAC7 Express)                                                                                  |                                 |
| Условия эксплуатации           |                                                                                                                  |                                 |
| Уровень шума                   | макс. 43,1 дБ(А)                                                                                                 |                                 |
| Диапазон температуры           | 10–35°C   50–95°F                                                                                                |                                 |
| Влажность                      | до 80 % (без образования конденсата)                                                                             |                                 |
| Соответствие регулирования     | CE, UL, CCC, BIS                                                                                                 |                                 |

Создано: 08 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

