

Cineo22

非常小巧高端的DLP®投影机



cineo22标配两个不同质量的涂层：黑色和珍珠白。cineo22完全重新设计了光学器件，能够以更高的分辨率、更低的色散和色像差及增强的对比度演示图像，极大提高了图像质量。

技术规格

CINE022

一般规格

理念	单芯片
3D 性能	INFITEC EX® 3D
分辨率	1080p (1920 x 1080)
亮度	高达1400流明
技术	DLP®技术
对比度	高达2500:1
宽高比	16:9 (1080p)
显示色彩	30位
延迟	1 帧
计算机图形格式	高达1080p
水平扫描频率	15 -150 kHz
垂直扫描频率	23.97, 24, 25, 30, 50, 60 fps
视频格式	EDTV (576p, 480p) HDTV (1080p, 1080i, 720p) SDTV (576i, 480i) NTSC, PAL, SECAM
镜头操作	对焦、移位和手动变焦
镜头	广角 <ul style="list-style-type: none">镜头编号: EN17 / 503-0117-00对焦范围: 1.0 - 10.0 m投射比率<ul style="list-style-type: none">0.92:1 (1080p) 超广角 <ul style="list-style-type: none">镜头编号: EN19 / 503-0110-00对焦范围: 0.7 - 5.0 m投射比率<ul style="list-style-type: none">0.74:1 (1080p) 标准投影镜头 <ul style="list-style-type: none">镜头编号: F3,5 / 503-0102-00对焦范围: 1.5 - 10.0 m投射比率<ul style="list-style-type: none">1.60 - 2.21:1 (1080p)
图像宽度	0.7 -2.5 m
光源	220W UHP
灯泡寿命	可达2250小时 (全功率模式) 可达3000小时 (节能模式)
计算机输入	1 x HDMI 1.3a 1 x VGA 1 x DVI-D
视频输入	1 x 复合 1 x S视频 1 x HDMI 1.3a 1 x DVI-D 1 x 分量
控制可能性	1 x RJ-45 TCP/IP 1 x 9针D-SUB RS232 1 x USB
尺寸	94 x 278 x 234 mm (WxHxD)
净重	2.9 kg
电力要求	3.0-1.3A, ~100-240V, 50-60Hz
符合性	CE, FCC A 类和cCSAus
工作温度	0 -40 °C
存储温度	-20 -60 °C
操作湿度	20 -90% RH
存储湿度	20 -90% RH
颜色	金属黑
保修期	3年标准保修, 投影灯为 500 小时或 90 天 (以先到者为准) 可选3年, 全天候操作担保, 条件适用。
MTBF	27838小时
每小时BTU	

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。