

# CNWU-61B

6000 流明、WUXGA、单芯片 DLP Collaborate 投影机



6K  
LUMENS

1  
CHIP  
DLP

无论您的单位是公司、教育机构还是政府机构，帮助决策而不影响人体工学的设备投入都是非常重要的。CNWU-61B提供了锐利、稳定、对比度高的低噪点图像，这些图像不会使眼睛感到疲劳，使在正面投影的环境中的工作者体会到前所未有的舒适和高效。并且它的设计非常小巧时尚，可完美匹配您的会议室的内部装饰。

## 顶级画质

由于CNWU-61B通过其高品质的镜头和光学设计可以呈现出清晰的高对比度图像，可以在您的会议室中营造出专业氛围。此投影机凭借标准的WUXGA分辨率，支持任何以计算机图形或视频为中心的内容，可显示出清晰的图像。

## 无需担心

CNWU-

61B有一个免除过滤器的设计和节能灵活的双灯系统，同时采用得到认可的DLP®技术，可提供无与伦比的准确性。以单灯模式运行投影机可为您提供长达5000个小时的无忧时间而无需更换组件。这些因素可以显著降低安装和维护成本。

BARCO

## 技术规格

## CNWU-61B

### 一般规格

投影机类型	WUXGA 单芯片 DLP 投影机
技术	LVDC DMD™配有DarkChip3™
分辨率	1920 x 1200 (WUXGA)
亮度	6000 ANSI 流明
对比度	6500:1
亮度均匀性	>90%
宽高比	16:10
镜片类型	全部是纯玻璃镜头
镜头	0.79:1 EN12超广角; 0.8-1.21:1 EN46超广角变焦镜头; 1.24-1.6:1 EN13广角变焦镜头; 1.6-2.32:1 EN11标准变焦镜头
光学镜片移动	垂直: -134%到+134%; 水平: -68%到+68% (变焦镜头)
色彩纠正	RealColor™
灯	2 x 300W UHP Vidi
灯泡寿命	可达2000小时 (全功率模式) / 可达2500小时 (节能模式)
灯具保修 (现场更换/工厂更换)	500小时或90天
封装DLP™内核	是
安装角度	桌式/吸顶式
集成网络服务器	是
3D	无源偏振和Infitec (2个投影机)
输入	1 x DVI-D; 1 x HDMI 1.3a; 1 x VGA; 1 x 5-BNC; 1 x HDMI 1.3a; 1 x YPbPr; 1 x S视频; 1 x 复合
输入分辨率	1920 x 1200-640 x 480 像素分辨率; RGBHV、RGBS、RGsB; 可自定义格式; HDTV (1080p、1080i、720p); NTSC、PAL、SECAM
更大像素时钟	165 兆赫
软件工具	投影机工具组, ProNet
控制	音频接口 + IR、RS232、网络、12v触发器
网络连接	10/100 base-T、RJ-45 连接
电力要求	100-240V / 50-60Hz
更大功耗	850瓦
噪音级别 (典型, 25°C/77°F时)	41.9dB (ISO 9296)
操作环境温度	10-40°C / 50°-104°F
工作湿度	20-80% RH
消散 BTU	更大2900 BTU/小时
尺寸(宽x长x高)	510 x 233 x 376 mm / 20.08 x 9.17 x 14.80英寸
净重	12.6 kg (27.8 lbs)
运输尺寸 (宽x长x高)	520 x 370 x 780 mm / 20.47 x 14.57 x 30.71英寸
出厂毛重	20 kg (44 lbs)
标准配件	电源线、无线遥控器
认证	符合FCC第15部分A类和CCC、cCSAus、cUL、UL和CE
保修期	限定为3年零件和人工。

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。