

ClickShare CX-M

CX-M is de ClickShare-module die wordt gebruikt met beeldscherm. De CX-M wordt gecombineerd met het beeldscherm om een draadloos alles-in-één beeldscherm te vormen. Wanneer de Button in de laptop wordt gestoken,



- **Draadloze Bring Your Own Meeting (BYOM)-functionaliteit**
- **Naadloze videovergaderingen vanaf uw laptop met behulp van de button of app**
- **Verbeterde samenwerking met 2 bronnen op het scherm**
- **Slimme vergaderstroom voor gestroomlijnde samenwerking**
- **Als u de Button aansluit, kunnen de basiseenheid en het beeldscherm worden geactiveerd**
- **100% veilig, geëncrypteerd en in de**

ClickShare CX-M maakt draadloos vergaderen mogelijk in middelgrote vergaderruimtes. Wanneer u de vergaderruimte binnenloopt, verbindt ClickShare u automatisch met de apparaten in de ruimte, zoals camera's, microfoons, luidsprekers, soundbars en beeldschermen.

Start binnen enkele seconden een vergadering vanaf uw laptop en gebruik daarbij uw favoriete videoconferentieplatform. Maak hybride vergaderingen gemakkelijk, met slechts één klik op de ClickShare Button of de ClickShare-app, zowel voor werknemers als voor gasten.

Product specificaties**CLICKSHARE CX-M****CX-M specificaties**

Video-uitgangen	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI 1.4b(OPS-connector met 80 pinnen) of USB-C DisplayPort 1.2
Audio-uitgang	USB
USB	1 x USB-C
ClickShare Buttons	1
ClickShare app	Desktop en mobiel
Native protocollen	Airplay, Google Cast, Miracast
Maximale bronnen tegelijk op het scherm	2
Geluidsniveau	Max. 25dBA @ 0-30°C Max. 30dBA @ 30-50°C
Authenticatieprotocol	WPA2-PSK in standalone modus , WPA2-PSK of IEEE 802.1X met behulp van de ClickShare Button in de netwerkintegratiemodus
Protocol voor draadloze overdracht	IEEE 802.11 a/g/n/ac en IEEE 802.15.1
Bereik	Max. 30 m (100 ft) tussen de ClickShare-knop en de ClickShare-basiseenheid
Frequentieband	2.4 GHz and 5 GHz
Verbindingen	1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 3.0 (voorzijde) 1x OPS-80 pin
Temperatuurbereik	In bedrijf: 0 °C tot +40 °C (+32 °F tot +104 °F) Max: 40 °C (104 °F) op 5000 m Opslag: -20 °C tot +60 °C (-4 °F tot +140 °F)
Vochtigheid	Opslag: 0 tot 90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend Werking: 0 tot 85% relatieve vochtigheid, niet-condenserend
Antidiefstalsysteem	NA
Certificeringen	SRRC/CE
Ondersteuning voor touchscreens en interactiviteit	Ja
Lokale weergave	Ja
Draadloos vergaderen	Via de App of de Button
Netwerkverbinding	LAN en Wifi
Beheer en rapportage	Ja
Garantie	1 jaar standaard. 5 jaar dekking bij registratie via SmartCare
Afmetingen (HxBxD)	202 mm x 119 mm x 30 mm
Stroomverbruik	Operationeel: 5-10W, 16W Max
Voeding	18V DC vanuit OPS-beeldscherm
Gewicht	698g

Laatst bijgewerkt: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO