

# iQ7-W8

ISO 8,200 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels.

It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

## 기술 사양

## IQ7-W8

일반 사양	
프로젝터 유형	3 X LCD laser phosphor projector
해상도	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
밝기	8,200 ISO lumen*
명암비율	Extreme black: 100,000:1 (Full on/Full Off, Dynamic ON)
밝기 균일도	80%
화면 비율	16:10
렌즈 유형	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
광학 렌즈범위	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
색 보정	No
CLO(Constant Light Output)	No
광원	Laser phosphor
레이저 수명	20,000hrs
방향	360° rotation, no restrictions
3D	No
영상 처리	Embedded warp
키스톤 보정	Yes
입력	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
입력 해상도	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
컨트롤	IR, RS232, RJ45

**기술 사양****IQ7-W8**

네트워크 연결	10/100 Ethernet, RJ45
전원 요구 사항	100-240V / 50-60Hz
전력 소비	655W (220-240VAC, Typical)
대기 전력	less than 0.5W
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	32.1dB (Normal Mode)
작동 온도	0°C~40°C
보관 온도	-10°C~50°C
작동 습도	20%-85%
보관 습도	10%-85%
크기(WxLxH)	600mm x 218mm x 503mm
무게	24KG
표준 액세서리	Power cord, wireless remote control
인증	CCC/CECP/CEL
보증	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

작성일: 04 Jul 2023

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.