

MDAC-2215

15,6" touchdisplay voor multimodale beeldvorming



- **Nauwkeurig touchscreen voor meerdere beeldvormingsmodaliteit en**
- **Ergonomisch en eenvoudig te bedienen**
- **Compact scherm voor eenvoudig gebruik in meerdere omgevingen**

De MDAC-2215 is een 15,6-inch touchscreen dat is ontworpen voor professionals die nauwkeurige en betrouwbare interactie met de gebruikersinterface eisen. Het is een compact beeldscherm waarmee meerdere beeldvormingsmodaliteiten kunnen worden gevisualiseerd, in verschillende zorgomgevingen.

Ergonomische interactie

De MDAC-2215 is gebouwd met ergonomie in gedachten. Het 15,6" scherm is eenvoudig te bedienen en heeft het perfecte formaat voor een verscheidenheid aan toepassingen, waaronder de digitale OK en medische trolleys. Dankzij de Full HD-resolutie hebben klinici toegang tot rijke en gedetailleerde informatie.

Het display beschikt over Projected Capacitive Touch-schermttechnologie met multi-en single-touch functionaliteit. Hiermee kun je vlot met de gebruikersinterface op de monitor werken, zelfs met chirurgische handschoenen. Bovendien maakt het ontwerp eenvoudige reiniging en desinfectie mogelijk, een belangrijke vereiste in alle chirurgische en klinische omgevingen.

Eenvoudig te installeren

De MDAC-2215 maakt eenvoudige installatie mogelijk op diverse computerplatforms. Het is compatibel met Microsoft® Windows® HID (Human Interface Device) als je de USB-touchscreeninterface gebruikt. Er is geen extra softwaredriver nodig voor de algemene werking van het touchscreen.

Modellen

Wij bieden 2 versies van de MDAC-2215 aan:

- Met medische voeding

- Met een gewone IT-voeding
- Geprojecteerd capacitief touchscreen met multi-touch en gebareninvoertoepassing
- Volledige High Definition resolutie
- HID-conform voor eenvoudige installatie en integratie op computerapparaten
- Eenvoudige schoonmaak
- Tafelstandaard voor een brede kantelhoek
- VESA-montagegaten op de touchmonitorunit voor montage op chirurgische boomarmen, monitorarm en medische carts
- Montagegaten op de tafelstandaard voor verschillende montage mogelijkheden
- Meertalige OSD-gebruikerscontrole

Product specificaties**MDAC-2215****General specifications**

Schermt technologie	TFT LCD
Actief schermformaat (diagonaal)	15"
Luminantie	360 cd/m ²
Kleurondersteuning	16.7M (maximum)
Contrastverhouding	1000:1 (typical)
Kijkhoek	160° (minimum)
Reactietijd	35ms (maximum = Tr: 19ms/ Tf: 16ms)
Resolutie	2MP (1920 x 1080 pixels)
Type aanraakinvoer	P-CAP / 10 points
Certificeringen	CE, FCC
IP-classificatie	IPX0
Bedrijfstemperatuur	0 °C to 40 °C
Opslagtemperatuur	-20 °C to 60 °C
Vochtigheid in bedrijf	0% to 90% (non-condensing)
Montagestandaard	VESA (100 x 100 mm)
Afmetingen (B x H x D)	224 x 370 x 28 mm (without stand) 250 x 370 x 170 mm (with stand)
Nettogewicht	3.80 kg
Nettogewicht verpakt	5.78 kg

Laatst bijgewerkt: 12 Mar 2026

© 2026 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

www.barco.com

BARCO