

# 背投屏幕

具有较佳对比度的大尺寸漫反射屏



要实现更佳图像，不仅仅是拥有更优质的投影机这么简单。需要使用更佳的投影机/屏幕组合才能实现此目标。这就是作为可视化技术专家的巴可推出全新的镀膜屏幕系列的原因，旨在为任何类型的大屏幕背投应用提供更佳图像质量。这些屏幕所创造的视觉体验超越了以前的一切体验。

## 逼真图像，纤毫毕现

巴可的镀膜屏幕的反射率非常低，可在环境光照条件下保留高对比度和图像细节。此外，图像清晰度和色彩精度达到的水平是以前使用传统技术从未达到的。这对于更新的4K投影机特别有用，在这些投影机中，可以看到非常逼真的图像，甚至是更精细的细节。

提供三种不同的基材（半刚性亚克力、刚性亚克力和玻璃）和三种镀膜，每种镀膜都有特定的光学特性。这意味着，用户可以在九种不同的屏幕类型之间选择更能满足其需求的屏幕类型。例如，刚性屏幕非常平坦，可以创造出更光滑的显示表面，而半刚性屏幕可卷曲，方便安装。

## 适用范围广泛

镀膜屏幕可用于许多应用，从 Powerwalls 和多面立方体显示系统、圆柱形背投显示器到会议室中的大尺寸协作屏幕。它们的坚固性确保它们可以在任何环境中使用，并且易于清洁。甚至可以在显示器上使用标记胶带和贴纸进行交互！