

# LC40

40" LCD display with WXGA resolution.



**Технические характеристики****LC40****Общие характеристики**

Область деятельного экрана	862mm x 517mm (33.9" x 20.4")
Диагональ деятельного экрана	1010mm (39.6")
Форматное соотношение	15:9
Яркость	450NIT
Цвета	16.8 million
Уровень контрастности	600:1
Контроль	RS232 control On Screen Display (OSD)
Горизонтальный угол обзора	170°
Влажность	Max. 85%
Входные диапазоны	RGB analog: Pixel clock : 20 .. 165 MHz Horizontal sync range : 15 .. 110 kHz Vertical sync range : 23 Hz .. 125 Hz  Max input format = UXGA (1600x1200) @ 60 Hz  DVI: Pixel clock : 25 .. 165 MHz Horizontal sync range : 15 .. 110 kHz Vertical sync range : 23 Hz .. 125 Hz  Max input format = UXGA (1600x1200) @ 60 Hz  SDI: SMPTE259M compatible serial digital signals only.  CVBS/SVHS/Component video: PAL B, G, D, H, I and N, combination PAL N, PAL M, NTSC M, NTSC-Japan, NTSC 4.43 and SECAM.  Video amplitude nominal 700mVpp for component signals 1Vpp with 300mVpp sync amplitude for composite and sync-on-Y signals.
Срок эксплуатации	typical 50.000h
Родное разрешение	1280 x 768 (W-XGA)
Рабочая температура	5°C to 40°C (41°F to 104°F)
Энергопотребление	270W (330W including Compact PC)
Требования к источнику питания	Input: 85V-264V (50Hz-60Hz)
Соответствие регулирования	UL, CE
Стандартные вводы	DVI, RGBHV (on BNC), SDI
Технология	TFT LCD
Вертикальный угол обзора	170°
Вес	25kg / 55.1lbs

**Создано: 09 Jul 2024**

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)