

FLDX 0.8-1.21:1 (EN66) 短对焦

WUXGA 0.75 - 1.13 :1 WQXGA/4K 0.80 - 1.21 :1 F80: 1.12 - 1.70 :
1 (WQXGA/4K UHD) (F80需要镜头适配器R9801442)



对焦范围: 0.7 - 7.0 m 投射比

- WUXGA 0.75-1.13:1
- WQXGA/4K 0.80-1.21:1
- F80: 1.06-1.60:1 (WQXGA/4K UHD) (F80 需要镜头适配器 R9801442)
- F400-HR: 0.71-1.06 (原生 4K) (需要使用单独的 F400 镜头适配器)

技术规格**FLDX 0.8-1.21:1 (EN66) 短对焦**

一般规格	
平台	F35、FL40、F70、F80 * 和 F90 投影机系列 * 需要镜头适配器 R9801442。F80 特定投射比: 1.06-1.60:1 (WQXGA/4K UHD)
工作F/#	F 2.4-3.29 电动光圈F# 2.4-6.5, 带内存
变焦倍率	1.51 电动变焦和对焦, 带内存
焦距	15.98-23.99 mm
对焦范围	0.7-7.0 m
净重	3.3千克
毛重	4.0 kg
投射比例	DMD芯片 WUXGA 0.75 -1.13 :1 WQXGA 0.80 -1.21 :1 图像尺寸公差 +/-2%

生成于: 16 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。