


ClickShare C-10

Интерактивная беспроводная презентация для любого конференц-зала



- Интерактивные функции: touchback и комментарии, а также возможности режима информационной доски.
- Расширение совместной работы с двумя источниками на экране
- Знаменитые устройства ClickShare Button для сотрудников и гостей
- На 100% безопасная и зашифрованная система с управлением через облако

ClickShare C-10 обеспечивает интерактивную беспроводную презентацию в любом помещении для проведения встреч. Передавать контент очень просто: достаточно одного нажатия кнопки ClickShare Button (Windows или Mac) или приложения ClickShare (ноутбук, мобильный телефон или планшет). Начните презентацию за считанные секунды: без кабелей, без загрузки программного обеспечения, без обучения.

Технические характеристики**CLICKSHARE C-10**

Общие характеристики	
Операционная система	Windows 10 и более поздней версии macOS 11 (BigSur) и более поздней версии. Android 9 и более поздней версии (приложение ClickShare). iOS 12 и более поздней версии (приложение ClickShare)*
Выводы видео	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or USB-C DisplayPort 1.2 (only Gen2)
Выход аудиосигнала	HDMI
USB	1 разъем USB-A, 1 разъем USB-C
Устройства ClickShare Button	1 или 2
ClickShare App	Приложение для ПК и мобильных устройств
Native protocols	Airplay, Google Cast, Miracast*
Максимальное количество одновременных подключений (с помощью кнопок и/или приложения)	32
Уровень шума	Макс. 25 дБА при температуре 0–30 °C Макс. 30 дБА при температуре 30–40 °C
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/g/n/ac и IEEE 802.15.1
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit Полоса частот: 2,4 ГГц и 5 ГГц
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS в отдельных странах не поддерживаются)
Связи	1 локальная сеть Ethernet 1 Гбит 1 разъем USB 3.0 Type-C (спереди); 1 разъем USB 3.0 Type-A (спереди)
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	Да
Room Dock (peripheral support)	Нет
Трансляция с монитора конференц-зала	Да
Соединение сети	Локальная сеть и Wi-Fi
Management and reporting	Да
Гарантия	1 год — стандартная гарантия. 5-летнее гарантийное покрытие в рамках услуги SmartCare
*	* Зависит от конфигурации; станет доступным в последующих обновлениях микропрограммы

Создано: 18 Apr 2024

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.