

Lente G 0,37-0,4:1 UST 90



Esta lente fácil de instalar oferece uma opção flexível de alcance ultracurto que pode ser usada em várias direções (para os lados e para cima).

A lente é encomendada como um kit e vem com suporte de lente e cabo de segurança para o desempenho mais estável.

Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE G 0,37-0,4:1 UST 90****Especificações gerais**

Razão de alcance 0.37-0.4:1

Gerada em: 20 Jul 2023

Especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Consulte www.barco.com para as últimas informações.