


Lente G 0,37-0,4:1 UST 90



Esta lente fácil de instalar oferece uma opção flexível de alcance ultracurto que pode ser usada em várias direções (para os lados e para cima).

A lente é encomendada como um kit e vem com suporte de lente e cabo de segurança para o desempenho mais estável.

Para obter mais informações, entre em contato com a Barco.

Especificações técnicas**LENTE G 0,37-0,4:1 UST 90****Especificações Gerais**

Razão de alcance	0.37-0.4:1
------------------	------------

Gerada em: 01 Apr 2025

© 2025 Barco nv. Todos os direitos reservados. A reprodução total ou parcial sem permissão por escrito é proibida. Todos os nomes de marca e produto são marcas comerciais, marcas comerciais registradas ou nomes dos respectivos proprietários. Por causa da inovação contínua, as informações e as especificações técnicas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Verifique www.barco.com para obter as especificações mais recentes.

www.barco.com

BARCO