

ClickShare Hub Pro

高级模块化视频会议系统增强混合会议体验



- **无线演示：通过 2 个带有 USB-C DP 接口™ 的新一代可立享按钮实现 4K 内容共享**
- **双显示器支持**
- **100% 安全、加密、云管理**
- **获得巴可生态标签 A+ 的可持续产品**

ClickShare Hub Pro 是一款高级模块化无线视频会议系统，可增强混合会议。配备两个新一代可立享按钮（具有 Wi-Fi 6E 和 USB-C DP 接口™），可确保与会者享受安全的 4K 无线内容共享。通过双显示器支持，它可以保证高度视觉化和引人入胜的会议。

对于 IT 经理和集成商，ClickShare Hub Pro 为所有房间类型、企业级安全性和合规性提供了可定制的解决方案。

预计将于 2025 年底上市。

技术规格

CLICKSHARE HUB PRO

一般规格

操作系统	Windows 10 或更高版本 macOS 14 (Sonoma) 和 15 (Sequoia)
系统要求	为了流畅使用 Microsoft Teams 或 Zoom，最低配置：Intel i3 双核处理器或 AMD Ryzen 7/ 8GB RAM/操作系统：Windows 10 最新版本或 Mac OS Mojave 最新版本 推荐配置：Intel i5 四核处理器或 AMD Ryzen 9/8GB RAM/操作系统：Windows 11 最新版本或 Mac OS 最新版本
视频输出	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) @30Hz HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0 eDP (触摸控制台) : HD (1280*800) @60Hz DP 1.4
视频输入	4K 超高清 (3840*2160) @30Hz HDMI 2.0
音频输出	USB、HDMI、蓝牙
可立享按钮	2
本机协议	Airplay、Google Cast、Miracast *
屏幕上同时显示的最大信号源	2*
噪声水平	上限 25 dBA (30°C 时)
有线身份验证	802.1x、EAP-TLS、EAP-TTLS、PEAP *
无线传输协议	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be 和 IEEE 802.15.1 BT 5.3
覆盖范围	可立享按钮与可立享主机之间的上限距离为 30 m (100ft) 频带 2.4GHz、5 GHz 和 6 GHz (DFS)
频带	2.4GHz、5GHz 和 6GHz DBS/HBS (部分国家/地区支持 DFS 频道)
连接	背面：1x Ethernet LAN 1Gbit 1x USB-C 电源传输 3.1 EPR 接收器 2x HDMI 输出 2x USB-C 2.0/3.0 1x USB-A 2.0/3.0 1x USB-C 2.0/3.0 设备 + USB-C DP 接口™ 输出 1x USB-C 2.0 + USB-C DP 接口™ 输出正面：1x USB-C 2.0/3.0
温度范围	工作温度：0°C 至 +40°C (+32°F 至 +104°F) 最高温度：35°C (95°F)，海拔 3000 米 存储温度：-20°C 至 +60°C (-4°F 至 +140°F)
湿度	存储：0 至 90% 相对湿度，无冷凝 操作：0 至 85% 相对湿度，无冷凝
防盗系统	Kensington 锁
认证	FCC/CE
触控屏支持和交互性	是*
无线会议	是的，通过应用程序或按钮*
本地视图	高质量*
网络连接	局域网
管理和报告	是
保修政策	3 年标准
*	在后期

可立享主机尺寸

尺寸 (高 x 宽 x 深)	37 * 180 * 180 (mm)
功耗	运行：160W (上限) 待机：
电源	外部 USB-C 充电器 100W (PD3.0 SPR)、180W (PD3.1 EPR)
重量	720 克

生成于：16 Jun 2025

© 2025 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看 www.barco.com.cn 以了解最新规格。