


ILite 6 XP

6mm, indoor, SMD, 2000 Nit, LED display solution



Especificaciones del producto	ILITE 6 XP
Especificaciones generales	
Profundidad de píxel	6 mm
brillo calibrado	2000 NIT (calibrated at 6500°K)
configuración LED	3-in-1 SMD
Densidad de píxeles	25.920/m² (2410/ft²) 5.184/tile (72x72)
Densidad de píxeles	25.920/m² (2410/ft²) 5.184/tile (72x72)
angulo de visión horizontal	145° + (min. 50% brightness)
angulo de visión vertical	145° + (min. 50% brightness)
relación de contraste	950:1
tiempo de vida	45.000h (full white -half brightness)
consumo de potencia	maximum: 400 W/tile average: 100 W/tile
peso	13 Kg (28,7 lbs)
procesado	14 bit/color (Color)
colores	4,4 trillion
tasa de refresco	400 Hz (PAL/NTSC minimum)
rango de temperatura	operating: 0 -40°C (32 -104°F) storage: -20 -60°C (-4 -140°F)
humedad	operating: 35 -85% storage: 10 -90%
compatibilidad de la fuente	S-Video, Composite, YUV, RGB, SDI, HDSDI, Data DVI up to SXGA
Certificaciones	UL -CE -TUV -CEBEC
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 448mm (17.6") Depth: 149,5mm (5.89")
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 448mm (17.6") Depth: 149,5mm (5.89")
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 448mm (17.6") Depth: 149,5mm (5.89")
dimensiones de tiles	Width: 448mm (17.6") Height: 448mm (17.6") Depth: 149,5mm (5.89")

Generado en: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.

