

iQ7-W10

ISO 10.000 Lumen, WUXGA, 3 X LCD-Laser-Phosphor-Projektor



- **Ausgezeichnete Bildqualität**
- **Ausgezeichnete Integrationsfähigkeit**
- **Garantierter Service und Support**

Die iQ7-Serie erweitert das Projektor-Produktportfolio von Barco und bietet optional Modelle mit 2 Helligkeitsstufen. Sie eröffnet eine Vielzahl an weiteren Möglichkeiten für erweiterte Anwendungsbereiche mit vollständiger Unterstützung durch die bewährten Service- und Support-Leistungen von Barco.

Die Laserlichtquelle garantiert nicht nur eine gute Bildqualität, sondern hat auch geringere Wartungskosten als die meisten Lampenprojektoren auf dem Markt.

Technische Daten**IQ7-W10**

Allgemeine technische Daten	
Projektortyp	3 X LCD laser phosphor projector
Auflösung	1920 x 1200
Helligkeit	10,000 ISO lumen*
Kontrast	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON
Helligkeitsgleichförmigkeit	80%
Bildseitenverhältnis	16:10
Objektivtyp	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Linseinstellung	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Farbkorrektur	No
CLO (Constant Light Output -Konstante Lichtausgabe)	No
Lichtquelle	Laser phosphor
Laser-Lebensdauer	20,000hrs*
Ausrichtung	360° rotation, no restrictions
3D	No
Bildverarbeitung	Embedded warp
Trapezkorrektur	Yes
Eingang	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Eingangsaufösungen	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Bedienung	IR, RS232, RJ45
Netzwerk-Verbindung	10/100 Ethernet, RJ45
Stromversorgungsanforderungen	100-240V / 50-60Hz
Stromverbrauch	810W@220-240VAC, Typical
Standby-Leistung	less than 0.5W
Geräuschentwicklung (typisch bei 25 °C/77 °F)	35.8 dB Normal Model
Betriebstemperatur	0~40
Lagerungstemperatur	-10~50
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	20%-85%
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10%-85%
Abmessungen (BxTxH)	600mm x 218mm x 503mm
Gewicht	24KG (excl. lens)
Standardzubehör	Power cord, wireless remote control
Zertifizierungen	CCC/CECP/CEL
Gewährleistung	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Generiert am: 11 Mar 2024

Die angegebenen Informationen und Daten sind typisch für das beschriebene Gerät. Jede Spezifikation kann sich aber ohne vorherige Ankündigung ändern. Die aktuelle Version dieser Broschüre finden Sie unter www.barco.com.