

ClickShare X-Display 86인치

노트북(BYOM)을 중심으로 설계된 ClickShare X-Display는 고급 오디오, 비디오 및 디스플레이 기능을 통합하여 원활한 하이브리드 회의 환경을 제공합니다.



- 12m 범위의 16개 마이크 어레이로 정확한 오디오 캡처 가능
- AI 기반 소음 감소, AI 사운드 마스킹 및 에코 제거
- 고품질의 몰입감 넘치는 스테레오 사운드
- 4K 5000만 화소 초고화질 카메라
- 선명한 가시성을 위한 400니트 고휘도 눈부심 방지 디스플레이
- 다양한 타사 주변 장치로 확장 가능

기술 사양

CLICKSHARE X-DISPLAY 86인치

디스플레이

크기	86인치
유형	LCD
해상도	4K UHD (3840*2160)
명암비	1200 : 1
밝기	400 cd/m2 (일반)
색 영역대	90% NTSC (일반)
색상 정확도	ΔE
백라이트 유형	디-LED
패널	• 눈부심 방지 • 주변광 간섭 방지, 더욱 선명한 디스플레이
화면 재생 빈도	60Hz

카메라

픽셀	50 MP
센서 소스	SONY
해상도	4K, 1080p, 30fps에서 720p
시야각	99°
픽셀 크기	1.0um
ZOOM	5배 디지털 줌
WDR	지원
왜곡 보정	지원
렌즈 캡	수동 슬라이드 커버

AI 기능

그룹 프레이밍	지원
컴포지션 모드	예(최대 8명)
스피커 프레이밍	지원
지능형 추적	예(파노라마 뷰가 있는 스피커 프레임)
AI 사운드스크린	예(30°/60°/90°/180° -4레벨 가능)
화자 AI 적용형	예 (회의 공간의 다양한 음향 환경에 따라 스피커의 음향 효과가 현재 회의 공간에 맞게 자동으로 조정)

마이크

수량	16개 빔포밍 MEMS 마이크
하드웨어 가속 오디오 처리	지원
픽업 거리	최대 12미터
사운드 픽업 각도	180°
에코 제거	지원
소음 억제	180°
자동 개인 제어	예(300가지 이상의 노이즈 억제 가능)
탈 방향	지원

스피커

채널	2.1 채널 스테레오
수량	5개의 스피커 유닛(분리형 저음 스피커)
주파수 영역	60Hz ~ 20KHz
출력 전력	2x15W+20W
위치	상단

일반 사양

치수(W*D*H)	1932*82.5*1175mm
중량	62.3 kg (총중량) 47 kg (순중량)

확장 기능

확장 마이크 지원(캐스케이드 모드)	예(최대 4개의 ClickShare 무선 스피커폰)
타사 USB 주변 장치	지원
OPS	CX-M (옵션)

연결

HDMI 입력	2 (HDMI 2.0)
HDMI OUT	1 (1080p / 2160p)
USB-C(전면)	1 (앞)

기술 사양**CLICKSHARE X-DISPLAY 86인치**

USB-C(보드)	1 (보드)
USB-B(2.0)	1
USB-A(3.0)	2
USB-A(2.0)	1(X-Display 업그레이드 전용)
RJ45(마이크 입력)	1 (ClickShare 무선 스피커폰에 연결)
오디오 출력	1 (SPDIF)
RS232	1 (DB9, 1)
RJ45(1Gbps)	2 (이더넷)
액세서리	
케이블	전원 코드 x 1
리모컨	1
벽걸이 브래킷	지원
플로어 스탠드	옵션
보관 상자	지원
Type-C 케이블	지원
전력	
Power Supply	AC100~240V, 50/60Hz
전원 코드	중국, 길이 3미터
최대 작동 전력 소비	< 320W
최대 대기 전력 소비	< 0.5W
환경	
작동 온도	0°C~40°C
작동 습도	상대습도 10% ~ 90%
보관 습도	상대습도 10% ~ 90%
보관 온도	-20°C~60°C
고도	≤ 5000미터
규정 준수	
EMC/Safety	CCC/CE
에너지	중국 에너지 라벨(≥2)
RoHS	중국 RoHS

작성일: 29 May 2025

© 2025 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.