

ILite 6

6mm, indoor, 2000 Nit, LED display solution



Технические характеристики	ILITE 6
Общие характеристики	
Яркость	2.500 NIT
Калиброванная Яркость	2.000+ NIT
Уровень контрастности	950 : 1 (500 lux) 1.625 : 1 (225 lux)
Визуальное разрешение	6 mm
Горизонтальный угол обзора	> 145°
Вертикальный угол обзора	> 145°
Размерности плитки	Width: 0,448 m Height: 0,448 m Depth: 0,1495 m
Вес	13 kg
Средняя потребляемая мощность	100 W / tile
Максимальная потребляемая мощность	400 W / tile
Диапазон температуры	operating: 0°C <> 40°C storage: -20°C <> 60°C
Размер экрана	Unlimited
Срок эксплуатации	45.000h [half brightness]
Обработка	+ 10 bit
Совместимость источника	S-Video -Composite -YUV -RGB -SDI -HDS DI -Data DVI up to UXGA

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

