

FLDX 1.2-1.7:1 (EN63)

WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA/4K 1.20-1.70:1 F80 : 1.59-2.24:

1 (WQXGA/4K UHD) (F80にはFLD/FLD+レンズアダプターが必要)



技術仕様**FLDX 1.2-1.7:1 (EN63)****一般仕様**

動作F/#	F 2.4-2.7 メモリ付き電動アイリス F# 2.4-6.5
ズーム比	1.42 メモリ付き電動ズーム
プラットフォーム	F35、FL40、F70、F80*、F90プロジェクターシリーズ用 *レンズアダプターR98014421が必要です。F80固有のスロー比：1.59-2.24:1 (WQXGA/4K UHD)
出荷重量	3.4kg
投射比	DMDチップ WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA 1.20-1.70:1 画像サイズ公差：+/-2%
焦点距離	23.95~34.02 mm
フォーカス範囲	標準:1.5m~15m
重量	2.8kg

生成日:04 Feb 2025

© 2025 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。