

# FLDX 1.2-1.7:1 (EN63)

WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA/4K 1.20-1.70:1 F80 : 1.59-2.24:

1 (WQXGA/4K UHD) (F80にはFLD/FLD+レンズアダプターが必要)



**技術仕様****FLDX 1.2-1.7:1 (EN63)**

一般仕様	
プラットフォーム	F35、FL40、F70、F80*、F90プロジェクターシリーズ用 *レンズアダプターR98014421が必要です。F80固有のスロー比：1.59-2.24:1 (WQXGA/4K UHD)
動作F/#	F 2.4-2.7 メモリ付き電動アイリス F# 2.4-6.5
ズーム比	1.42 メモリ付き電動ズーム
焦点距離	23.95~34.02 mm
焦点範囲	標準:1.5m~15m
重量	2.8 kg
発送重量	3.4 kg
投射比	DMD チップ WUXGA 1.12~1.58:1 WQXGA 1.20~1.70:1 画像サイズ公差 +/-2%

**生成日:29 Jan 2024**技術仕様は予告なく変更する場合があります。最新情報については、[www.barco.com](http://www.barco.com) をご覧ください。