

ClickShare Hub Pro

Модульная система видеоконференц-залов премиум-класса для расширенных гибридных совещаний



- Беспроводная система презентации: два ClickShare Button нового поколения с поддержкой USB-C DisplayPort™ позволяют делиться 4K-контентом с другими участниками конференции
- Поддержка двух дисплеев
- Безопасная по своей сути и управляемая через облако
- Экологичный продукт с экологической маркировкой Barco A+

ClickShare Hub Pro — это высококачественная модульная беспроводная система видеоконференций для расширенных гибридных совещаний. Она оснащена двумя ClickShare Button нового поколения (с поддержкой Wi-Fi 6E и USB-C DisplayPort™), благодаря которым участники конференции могут безопасно делиться друг с другом 4K-контентом по беспроводному каналу связи. Поддержка двух дисплеев гарантирует наглядные и увлекательные встречи.

Для ИТ-менеджеров и интеграторов ClickShare Hub Pro предлагает настраиваемое решение для всех типов помещений, безопасность корпоративного уровня и соответствие требованиям.

Ожидается, что он будет доступен в конце 2025 года.

Технические характеристики**CLICKSHARE HUB PRO**

Общие технические характеристики	
Операционная система	Windows 10 или выше macOS 14 (Sonoma) и 15 (Sequoia)
Системные требования	Minimum: Intel Core i3 or AMD Ryzen 5, 8GB RAM, Windows 10 20H2; Intel Core i3 or Apple Silicon M1, 8GB RAM, macOS 11 Big Sur Recommended: Intel Core i5/Ultra 5 or AMD Ryzen 7, 8GB RAM, Windows 11 latest build; Apple Silicon M3, 8GB RAM, macOS latest build
Видеовыходы	HDMI-1: UW5K WUHD (5120*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 HDMI-2: 4K UHD (3840*2160) при 30 Гц HDMI 2.0 eDP (панель управления): HD (1280*800) при 60 Гц DP 1.4
Видеовходы	4K UHD (3840*2160) @30 Гц HDMI 2.0
Аудиовыход	USB-A 2.0/3.0 USB-C 2.0/3.0 HDMI 2.0
Устройства ClickShare Button	2
Приложение ClickShare	Рабочий стол
Нативные протоколы	Airplay, Google Cast, Miracast *
Максимальное количество источников одновременно на экране	2*
Уровень шума	Максимум 25 дБА при 30°C
Проводная аутентификация	802.1x, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP *
Протокол беспроводной передачи данных	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be и IEEE 802.15.1 BT 5.3
Охват	Max. 30m (100ft) between ClickShare Button and ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц DBS/HBS (каналы DFS поддерживаются в некоторых странах)
Соединения	Сзади: 1 Ethernet LAN 1 Гбит 1x USB-C подача питания 3.1 EPR Sink 2 выхода HDMI выход 2 USB-C 2.0/3.0 1 USB-A 2.0/3.0 1 USB-C 2.0/3.0 Устройство + USB-C DisplayPort™ выход 1x USB-C 2.0 + USB-C DisplayPort™ выход Спереди: 1x USB-C 2.0/3.0
Диапазон температур	Эксплуатация: 0°C + 40°C (от +32°F до +104°F) Макс. 35°C (95°F) на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C (от -4°F до +140°F)
Влажность	Хранение: относительная влажность 0–90 %, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без образования конденсата
Противоугонная система	замок Кенсингтона
Сертификаты	FCC/CE
Поддержка сенсорных экранов и интерактивность	Да *
Беспроводные конференции	Да, через приложение или кнопку *
Трансляция с монитора конференц-зала	Высокое качество *
Подключение к сети	ЛВС
Управление и отчетность	Да
Гарантия	3 года (стандарт)
*	На более позднем этапе
Размеры (ВхШхГ)	37 * 180 * 180 (мм)
Потребляемая мощность	Рабочий режим: 160 Вт (макс.) Режим ожидания:
Электропитание	Внешнее зарядное устройство USB-C 100 Вт (PD3.0 SPR), 180 Вт (PD3.1 EPR)
Вес	720 г

Создано: 18 Aug 2025

© 2025 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

