

ClickShare C-5

Presentazione wireless semplice con un solo clic per spazi ristretti



- **Modello di presentazione wireless entry-level**
- **Condivisione dei contenuti con l'app ClickShare e BYOD nativo**
- **100% sicuro, crittografato e gestito tramite cloud**

Specifiche tecniche**CLICKSHARE C-5****Dimensioni dell'unità di base ClickShare**

Dimensioni (AxLxP)	34 mm x 135 mm x 135 mm
Alimentazione	Spina CA da 110/220 V standard o USB-C
Consumo energetico	Funzionamento: 5 -10 W, 24 W max
Peso	900 g

Specifiche generali

Sistema operativo	Windows 10 e versioni successive macOS 11 (BigSur) e versioni successive. Android v9 e versioni successive (app ClickShare)* iOS 12 e versioni successive (app ClickShare)*
Uscite video	4K UHD (3840 x 2160) a 30 Hz. HDMI 1.4b
Uscita audio	HDMI
USB	1 USB-A, 1 USB-C
ClickShare Button	0
ClickShare App	Desktop e dispositivi mobili
Native protocols	AirPlay, Google Cast, Miracast

Numero massimo di connessioni simultanee (con Button e/o

App)	
Livello di rumore	Max 25 dBA a 0 -30 °C Max 30 dBA a 30 -40 °C
Protocollo di autenticazione	WPA2-PSK in modalità autonoma WPA2-PSK o IEEE 802.1X utilizzando il ClickShare Button in modalità di integrazione di rete
Protocollo di trasmissione wireless	IEEE 802.11 a/g/n/ac and IEEE 802.15.1
Portata	Regolabile con modulazione di potenza del segnale, massimo 30 m (100 piedi) tra ClickShare Button e Base Unit Clickshare Banda di frequenza 2,4 GHz e 5 GHz
Banda di frequenza	2,4 GHz e 5 GHz (canali DFS supportati in alcuni paesi)
Connessioni	1 LAN Ethernet 1 Gbit 1 USB Type-C 2.0 (anteriore); 1 USB Type-A 2.0 (anteriore)
Intervallo di temperature	Funzionamento: da 0 °C a +40 °C (da +32 °F a +104 °F) Max: 35 °C (95 °F) a 3000 m Stoccaggio: da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a +140 °F)
Umidità	Stoccaggio: da 0 a 90% di umidità relativa, senza condensa Funzionamento: da 0 a 85% di umidità relativa, senza condensa
Sistema antifurto	Lucchetto Kensington
Certificazioni	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	/
Room Dock (peripheral support)	No
Vista locale	Vista locale solo del display della stanza
Connessione in rete	LAN e Wi-Fi
Management and reporting	Si
Garanzia	1 anno standard. 5 anni di copertura tramite SmartCare
*	* A seconda della configurazione, disponibile negli aggiornamenti firmware futuri

Generato il: 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tutti i diritti riservati. La riproduzione totale o parziale è proibita in assenza di autorizzazione scritta. Tutti i nomi di marchi e di prodotti sono marchi, marchi registrati o nomi commerciali dei rispettivi proprietari. A causa delle continue innovazioni, le informazioni e le specifiche tecniche sono soggette a modifiche senza preavviso. Controlla www.barco.com per le specifiche più recenti.