



STEALTH™

<P>Affichage LED transparent, modulaire et économique</P>



Spécifications techniques

STEALTH™

Spécifications générales	
Pas de pixels	25 mm
Profondeur des couleurs	48 bits/pixel
Luminosité	2 400 cd/m ² (moyenne), 3 600 cd/m ² (max.)
Transparence	60 % (ouverture relative)
Couleur de panneau	Noir ou blanc
Consommation électrique	70 W/panneau
Dimensions	Longueur : 398,5 mm (15,69 pouces) Largeur : 38,5 mm (1,52 pouce) Hauteur : 400 mm (15,75 pouces)
Poids	1 kg (2,20 lb)

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

