


Ex Tri-combo

Event Master Ex Tri-combo 处理器扩展了 Event Master 系统的缩放和切换功能。



- 根据需要扩展缩放/切换能力
- 开箱即用
- 更简单的设置和布线

Ex expansion unit

当您需要开箱即时用时，使用预配置 Tri-combo 输入卡和输出卡的 Ex Event Master 扩展单元。Ex 可扩展 I/O，适用于上限 100 米远的应用情景。将 Ex 链接到其他 Event Master 处理器（E2 或 S3-4K），可以增加额外输入、输出和/或层。对于独立的应用场合，可以链接两个 Ex 处理器，而不需要另一个 Event Master 处理器。

Flexible and simple

Ex 与其他 Event Master 产品共用相同的模块化卡和软件，您可以灵活配置系统并在现场进行维护。布线和布置系统也变得更简单，只需替换遥控设备和 Event Master 盒之间最多 16 个传统的光纤扩展器。

为充分提高输入和输出选项的灵活性，可使用 Tri-combo 版本或根据需要购买适当的卡组合。

Expand your inputs and outputs

拥有两个输入卡和两个输出卡的 Ex 处理器可以连接到各个 E2/S3-4K 链路连接。因此，每个链路连接可有 8 个 HD 输入和 8 个 HD 输出或 2 个 4K 输入和输出。对于 E2 而言，这意味着可以额外增加最多 32 个 HD 输入和输出；对于 S3-4K 而言，总共可以增加到 16 个 HD 输入和输出。所有这些端口均无需增加全尺寸的处理器底座或路由器。

技术规格

EX TRI-COMBO

一般规格

现场效果幕布	当链接至E2或S3且安装了VPU卡时，更多支持2000万像素PWW/PGM。 或者仅4000万像素PGM（加上主处理器）
视频输入	出厂配备Tri-Combo输入卡。支持 <ul style="list-style-type: none">1x HDMI 2.0 4K60p 4:4:4 8bit, 4:2:2 10 位,1 个 DisplayPort 1.2 4K@60p 4:4:4 10 位,和 2 个 12G SDI 4K@60p 4:2:2 10bit
视频输出	出厂配备Tri-combo输出卡。支持 <ul style="list-style-type: none">1x HDMI 2.0 4K60p 4:4:4 8bit, 4:2:2 10 位,1 个 DisplayPort 1.2 4K@60p 4:4:4 10 位,和 2 个 12G SDI 4K@60p 4:2:2 10 位或 4 个 3G SDI 1200P@60 4:2:2 10 位
同步锁相	BNC连接器上的模拟参考输入。 标清时为双电平和黑场，高清时为三电平 能够处理双电平和三电平同步信号的内部同步信号发生器提供参考输出
编导融合输出	对于在链接的E2或S3-4K处理器中创建的目的地，更多8个程序输出。
降频补充输出	用户可定义的更高 8x 2048x1200@60 或 2x 4K@60 输出色彩校正
关联图层	当链接至 E2 或 S3 且安装了VPU卡时，更多支持 4 个 HD 混音器、8 个 HD 点，1 个 4K 音器或 2 个 4K 点
静态画面储存	更多100 HD或25 UHD，取决于输入文件的大小。
图层功效	由Master处理器确定
布局总览	N/A
扩展性	通过专有链接针对更大的显示器应用轻松进行扩展 <ul style="list-style-type: none">链接装置增加可用的输入和输出，适于更大的显示单元/融合宽屏应用可连接两个Ex底座实现独立式运行S3-4K 更多支持连接 4 个 Ex 底座（16 个高清视频输入和 16 个高清视频输出）E2更多支持连接8个Ex底座。（32个高清视频输入和32个高清视频输出）
HDCP	所安装卡决定的HDCP兼容性。
控制	<ul style="list-style-type: none">用于PC或MAC的Event Master屏幕管理软件Event Master 控制器WebUI以太网RJ-45，1000/100/10 Mbps自动感应
可维护性	可现场维护的I/O和处理卡（不可热插拔）
噪音级别	额定 37 dBA/更大 45 dBA 风扇速度是根据工作温度进行软件管理的。 参考 ISO 7779
尺寸	<ul style="list-style-type: none">高度：4.37 厘米 / 1.72 英寸 1 RU 机架安装宽度：48.41 厘米 / 19.06 英寸包括安装机架深度：40.41 厘米/15.91 英寸
净重	6.44 公斤 / 14.2 磅
电源	输入电源：100-240 VAC 50/60Hz 125w
环境温度	0-40° C (32-104° F)
环境湿度	0-95%（无冷凝）
保修期	3年零件和人工

生成于：09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。