

# OSRAM 3.000 W XBO DHP L OFR



**Technische Daten****OSRAM 3.000 W XBO DHP L OFR****Allgemeine technische Daten**

Lieferant	OSRAM
Lieferantenbestellnummern	XBO 3000 W/DHP L OFR
Garantiestunden	1.700 Stunden

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).

[www.barco.com](http://www.barco.com)

