


OSRAM 3000W XBO DHP L OFR



Technische Daten**OSRAM 3000W XBO DHP L OFR****Allgemeine Daten**

Lieferant	OSRAM
Lieferantenbestellnummern	XBO 3000 W/DHP L OFR
Garantierte Stunden	1.700 Stunden

Generiert am: 19 Feb 2025

© 2025 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter www.barco.com.

www.barco.com

