

iQ R500

<P>5000 ANSI ルーメン、LCD SXGA+ プロジェクター</P>



技術仕様	
IQ R500	
一般仕様	
光出力	5,000 ANSIルーメン
解像度	1,400x1,050(ネイティブ)
輝度均一性	輝度均一性：95%以上
コントラスト比	800:1以上（フルホワイト／フルブラック）
ディスプレイ	マクロレンズアレイ搭載、解像度1400x1050ピクセル（アスペクト比4:3）のアクティブマトリックス1.4インチSXGAポリシリコン液晶パネル
特長	- 高性能ピクチャー・イン・ピクチャー機能 - イフェクト機能付きシームレススイッチング - ケーブルバスケット - ライトシャッター - 高性能デジタルズーム
ピクチャー・イン・ピクチャー 入力	Up to 4 sources simultaneously (2 data, 1 video and 1 SDI) 以下に使用する設定可能5線入力（BNC）： コンポジットビデオ、Sビデオ、コンポーネントビデオ、RGBHV、RGBS、RGsB コンポジットビデオ入力（BNC）（入力ボードにある端子をすべて使用した場合、最大7種類のコンポジットビデオを接続可能） Sビデオ入力（4ピン・ミニDIN）（BNCと組み合わせた場合、最大3種類のSビデオを接続可能） VGA入力（D15端子） DVI入力（デジタルビジュアルインタフェース）
通信	RS232入出力用D9端子 球形赤外線受光部
互換性	iQ R500は、以下に対応します。 - コンポジット、S-VHS、コンポーネント、RGB形式における現行のすべてのビデオソース（PAL、SECAM、NTSC） - 現在提唱されているすべてのHDTV規格、テレビ向け拡張・改良規格（1080i, 720p） - VGA、SVGA、XGA、SXGAからUXGA（75 Hz）までのすべてのコンピュータグラフィックス形式 - ほとんどのMacintoshコンピュータ 75 Hzで解像度1600x1200ピクセルまでのワークステーション - ピクセルクロック160 MHzまでのほとんどのソース - SXGAまでのDVIソース
入カソース互換性	1600x1200（最大入力）
対応スクリーンサイズ	1~6 m/3~20 ft
走査周波数	水平：15 kHz～110 kHz 垂直：25 Hz～150 Hz
ネットワーク接続	iQ Pro R500を参照
オンボード・ディスプレイ・サーバー	Refer to iQ Pro R500
周囲温度	5°C～40°C
ランプ	最大光出力を発揮するよう位置調整済みのランプハウジング入り250W UHPランプ 通常寿命：ランプ当たり1500時間 デュアルランプモードで1500時間、シングルランプモードでセット当たり最大3000時間 **ランプ寿命は設計値です。使用環境や使用方法等で寿命に変化が出ます。
レンズ	投射距離比（投射距離／スクリーンサイズ比）が0.85:1（リアスクリーンへのオンアクシス投射専用に設計され、投射距離比が非常に短い）または、7.0:1（長焦点）の固定焦点レンズ
レンズシフト	投射距離がスクリーン幅の1.3-1.8、1.9-2.6、3.0-6.0倍となるズームレンズ Motorized V shift: -30%+110%
粉塵フィルター	For specific details per lens type: see lens product pages
ノイズレベル	高品質マイクロフィルタ（側面取り外し可） 38 dB未満
主要電源	90V～255V
消費電力	最大620 W
電力損失	最大 2,300 BTU/h
電源	力率安定化済みSMPS、90～254 VAC / 50～60Hz
重量	正味重量： 本体のみで12.9 kg/ 28.5 lbs 出荷重量： - レンズなしで最大17.5 kg / 38.5 lbs - レンズ込みで最大20 kg / 44 lbs
寸法	ケーブルバスケット付きプロジェクター本体：415 mm（最大幅）×95 mm（最大高さ）×65 mm（最大長さ） ケーブルバスケットなしプロジェクター本体：415 mm（最大幅）×95 mm（最大高さ）×87 mm（最大長さ）
適合安全規格	Compliant with UL1950 and EN60950
電磁干渉	FCC/パート 1 5、クラスB,CEEN55022

生成日:09 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved.（無断転載を禁ず。）書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。