

MXRT-2100



技术规格

MXRT-2100

一般规格

总线	PCI Express® x16 自然支持
总线时钟频率	2.5 GHz
总线宽度	16 道
功率消耗	建议计算机电源 350 瓦或更高
操作系统	<ul style="list-style-type: none">Windows 2000 专业版Windows XP 专业版Windows XP x 64 专业版
平台	英特尔和 AMD 架构
演示配置	单双头, 横纵向
图像处理器	ATI FireGL
图像内存	128 MB
像素速率	267 MHz
查找表格	32 位入 / 32 位出
电子标准	双链 DVI 符合 V1.0 规格
支持分辨率/刷新率	<ul style="list-style-type: none">2048 x 1536 @ 50 Hz1536 x 2048 @ 50 Hz
工作温度	0° 到 +55°C (32° 到 131°F)
EMI	FCC、CE、BSMI、C-Tick、UL

生成于: 09 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可, 禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新, 信息和技术规格如有变更, 恕不另行通知。请查看www.barco.com.cn以了解最新规格。