

# MS-150

管理服务器：设备和媒体控制



通过MS-150完全控制所有媒体内容或集成第三方产品。IT管理者、管理员和系统系统集成商可使用行业中更强大和直观的管理平台按类型、地点或用户定义的标准轻松管理单个或群组元件。从小规模开发到多地点、多设备、全球安装，MS提供工具和设定向导，使用标准或可自定义的UI，确保快速高效配置。

## 主要功能

- 媒体连接控制：灵活连接设定和分组以支持不同应用程序
- 高级媒体路由：通过各种网络拓扑进行每个用户、每台设备路线和配置文件分配
- 基于策略的访问：每个用户、每台设备、连接、资产和媒体访问控制
- 网络可靠性：在管理服务器离线时保持源连接
- 冗余：自愈（在节点故障时保持连接）、定期数据库备份
- 网络地址翻译 (NAT)：支持多个私有网络之间的全球通信
- 增强的API：轻松将丰富的视频流和录制工具集成到您的应用中

## 技术规格

## MS-150

### 受管理的设备

RTP	H.264, MPEG-4, AAC
UDP	DIS
MPEG-TS	MPEG-2
网络协议	单播-多播 (IGMP)
V2D	视频至数据 (V2D)
管理接口	管理员界面、控制台
控制台接口	VGA、串行、telnet、SSH
数据配置存储	SSD的OS
工作温度	10° 至 35° C
操作时相对湿度	10% 至 90% 无结露

### 其他功能

网口	媒体连接控制、高级媒体路由、NTP服务器同步、网络地址翻译 (NAT)
中央实体管理	通过单个屏幕提供和控制所有网络实体和连接
安全性	基于策略的访问：每个用户、每台设备、连接、资产、媒体访问控制、用户活动记录
远程访问	从任何位置调节或操控窗口布局
认证和标准	安全：UL / CSA / EN / IEC 60950-1 EMC：CE、FCC第15部分A类

### 产品功能

CPU	i7-3770
内存	2 x 4 GB
SSD驱动器	60 GB 无磁盘阵列
图形加速器	Intel® HD Graphics 4000 1 x DVI 1 x HDMI
电源	100-240V、5-3A、50/60Hz
功率消耗	300 W (更大)
操作环境	0-40° Celsius (更大80%湿度, 无冷凝)
噪音级别	更大31db(A) (在25°C环境温度下)
尺寸 (HxWxD)	130毫米 / 220毫米 / 265毫米   5.12英寸 / 8.66英寸 / 10.43英寸 133毫米 / 220毫米 / 279毫米   5.24英寸 / 8.66英寸 / 10.98英寸 (带橡胶垫脚、固定和操作装置)
净重	5.5千克 / 12.13磅

生成于：04 Jul 2024

© 2024 巴可公司。保留所有权利。未经书面许可，禁止全部或部分复制。所有品牌名称和产品名称均为其各自持有者的商标、注册商标或商号。由于不断创新，信息和技术规格如有变更，恕不另行通知。请查看[www.barco.com.cn](http://www.barco.com.cn)以了解最新规格。