

iQ7-W10

Projecteur au phosphore laser 3 X LCD, WUXGA, 10 000 lumens ISO



- **Excellente qualité d' image**
- **Excellente capacité d'intégration**
- **Service et assistance garantis**

La série iQ7 élargit la gamme de projecteurs Barco et propose des modèles optionnels avec 2 niveaux de luminosité. Elle ouvre de nouvelles perspectives à une plus vaste gamme d'applications, tout en proposant toujours l'assistance et les services précieux de Barco.

La source de lumière laser garantit non seulement une bonne qualité d'image, mais présente également des coûts d'entretien inférieurs à la plupart des projecteurs à ampoule du marché.

Spécifications techniques

IQ7-W10

Spécifications générales

Type de projecteur	3 X LCD laser phosphor projector
Résolution	1920 x 1200
Luminosité	10,000 ISO lumen*
Taux de contraste	Extreme black: 100,000:1Full on/Full Off, Dynamic ON)
Uniformité de la luminosité	80%
Rapport d'aspect	16:10
Type de lentille	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Décalage de la lentille optique	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Correction des couleurs	No
CLO (constant light output/sortie lumineuse constante)	No
Source lumineuse	Laser phosphor
Durée de vie du laser	20,000hrs*
Orientation	360° rotation, no restrictions
3D	No
Traitement des images	Embedded warp
Correction majeure	Yes
Entrée	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Résolutions en entrée	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Contrôle	IR, RS232, RJ45
Connexion réseau	10/100 Ethernet, RJ45
Alimentation électrique	100-240V / 50-60Hz
Consommation électrique	810W@220-240VAC, Typical
Alimentation de secours	less than 0.5W
Niveau sonore (habituel à 25 °C/77 °F)	35.8 dBNormal Mode
Température de fonctionnement	0~40
Température de stockage	-10~50
Humidité (fonctionnement)	20%-85%
Humidité (stockage)	10%-85%
Dimensions (l x L x H)	600mm x 218mm x 503mm
Poids	24KG (excl. lens)
Accessoires standard	Power cord, wireless remote control
Certifications	CCC/CECP/CEL
Garantie	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Créé le : 30 May 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.