

# OverView mL50

50" Display Wall system integrating TFT-LCD technology.



**技術仕様****OVERVIEW ML50****一般仕様**

電源	95-230 VAC ± 10%, 50-60 Hz
輝度均一性	> 85 %
互換性	BARCO's Display Walls integrate with the existing network environment and video sources via BARCO's controlware through a PanelLink™ interface
コントラスト	250:1
奥行き	1215 mm / 47.83 "
環境準拠	ambient temperature 10-35°C   50-100°F humidity max. 80% (non condensing)
高さ	750 mm / 29.53 "
入力周波数	mains frequency 50 ... 60 Hz
ランプ	200 W metal halide short-arc lamp, integrated in a pre-adjusted lamp module, no re-adjustment after replacement operation time typ. 5,000 hours
LCD パネル	Single-LCD TFT
輝度	typ. 90 cd/m <sup>2</sup> or 200 lumens
消費電力	260 W
解像度	resolution per cube : VGA: 640x480 color pixels XGA: 1024x768 color pixels
適合安全規格	• vibrations tested according to IEC 68-3-3, IEC 68-2-2, JEAG 3605
対応スクリーンサイズ	50" diagonal
重量	darkbox 36 kg / 79.36 lbs illumination unit 13 kg / 28.66 lbs screen module 16 kg / 35.23 lbs total module 65 kg / 143.3 lbs, distributed over 6 adjustable feet
幅	1,000 mm / 39.37 "

**生成日:09 Jul 2024**

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。