


TF10

Module LED d'extérieur pour installation fixe avec pas de pixel de 10,2 mm et luminance de 6 500 cd/m²



Luminosité, couleur et contraste excellents

Les modules TF10 offrent un excellent équilibre entre la luminosité, la couleur et le contraste. Par nature, leur faible niveau d'exigences en termes d'entretien et les résultats obtenus conduisent à un coût total de possession exceptionnellement bas.

Luminosité, couleur et contraste excellents

Les modules TF10 offrent un excellent équilibre entre la luminosité, la couleur et le contraste. Par nature, leur faible niveau d'exigences en termes d'entretien et les résultats obtenus conduisent à un coût total de possession exceptionnellement bas.

Spécifications techniques

TF10

Spécifications générales	
Pas de pixels	10,2 mm
Luminosité	6 500 cd/m²
Configuration LED	SMD 3 en 1
Densité de pixels	9 612/m² 893/pi² 5 768/module (80x72)
Angle de vision horiz.	140°
Angle de vision vert.	-35°/+10°
Consommation électrique	184 W/m² (moyenne) 633 W/m² (max.)
Dissipation calorifique	627 BTU/h/m² (moyenne)
Dimensions des tuiles	Largeur : 816 mm Hauteur : 735 mm Profondeur : 231 mm
Poids / Tuile	31 kg (68,4 lb)
Homologation IP	IP65/54
Traitement	16 bits/couleur
Disponibilité technique	Avant et arrière
Température de fonctionnement	-20 à +50 °C (-4° à 122 °F)
Humidité (fonctionnement)	10-99%
Certifications	ETL, CE, FCC classe A, RoHS

Crée le : 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Tous droits réservés. La reproduction partielle ou intégrale sans autorisation écrite préalable est interdite. Les noms de marques ou de produits sont des marques commerciales, des marques déposées ou des appellations commerciales appartenant à leurs détenteurs respectifs. Pour des raisons d'innovation continue, les informations et les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Veuillez consulter www.barco.com pour les dernières spécifications.

