

SP-20

20mm LED sports perimeter solution



Product specificaties

SP-20

General specifications	
Gekalibreerde helderheid	7,200 nits measured perpendicular to the display
Pixelpitch	20mm
Led-configuratie	1R,1G,1B (discrete)
Led-dichtheid	7,500 LEDs / m ²
Hor. kijkhoek	120°
Vert. kijkhoek	-15°, +40°
Contrastverhouding	3,000:1
Kleurverwerking	16-bit
Afmetingen	Width: 960mm / tile Height: 960mm / tile Depth: 250mm / tile
Gewicht	54kg
Vermogen	Average: 120W /tile Maximum: 370W /tile

Laatst bijgewerkt: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle rechten voorbehouden. Gehele of gedeeltelijke reproductie zonder schriftelijke toestemming is verboden. Alle merknamen en productnamen zijn handelsmerken, geregistreerde handelsmerken of handelsnamen van hun respectieve houders. Als gevolg van voortdurende innovatie kunnen informatie en technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Controleer www.barco.com voor de nieuwste specificaties.

