

Optical Soft Edge Matching



Les paramétrages des projecteurs à modulateur de lumières multi canaux permet d'obtenir des zones de chevauchement plus lumineuses. La technologie Electronic Soft Edge Matching vous permet de régler le mélange des bords (edge blending) à un niveau uniforme.

La technologie de combinaison propriétaire Optical Soft Edge Matching de Barco maintient un niveau de noir dans la zone de chevauchement identique à celui des images séparées. Cette solution est privilégiée lorsque les noirs profonds sont très importants.