

# FLDX 렌즈 0.38:1 UST 90°

WUXGA 1.12-1.58:1 WQXGA/4K 1.20-1.70:1 F80: 1.68 - 2.38: 1 (WQXGA/4K UHD)  
(F80이 FLD/FLD+ 렌즈 어댑터를 필요로 함)



**기술 사양****FLDX 렌즈 0.38:1 UST 90°**

일반 사양	
렌즈 유형	FLDX 0.38 : 1 UST 90°
Working F/#	2.4
줌 비율	1
플랫폼	F35, FL40, F70, F80*, F90 및 G100** *F80와 함께 사용할 경우: 렌즈에 렌즈 어댑터 필요(R98014421) **G100과 함께 사용할 경우: 렌즈에 렌즈 어댑터(R9802360) 및 렌즈 지원 시스템(R9802365) 필요
투사율	DMD 칩 WUXGA(F35, FL40, F70 및 F90): 0.38:1 WQXGA(F35, FL40, F70 및 F90): 0.41:1 WQXGA+(F80): 0.54:1 이미지 크기 허용 오차 +/-2%
초점 길이	8.2mm
초점 범위	F80의 경우 표준 133"~400", F35, FL40, F70 및 F90 및 G100의 경우 200"~600"
투사 거리	1.6~5m
자동 줌	해당 없음
자동 초점	지원
무게	순 중량: 6.6kg 총 중량: 9.7kg

**작성일: 03 Nov 2023**기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.