


# Pantalla Láser 2.4

Diseñado para amplificar todo el potencial de la proyección láser de Barco



- Aspecto mejorado
- Nitidez de precisión
- Uniformidad aún mejor
- Tanto en 2D como en 3D
- Sostenibilidad eficiente

La nueva Pantalla Láser Barco 2.4 ha sido diseñada para complementar y mejorar la Proyección Láser de Barco. El par a juego con láser trabaja en armonía para mejorar y elevar lo que es visualmente posible. La nueva pantalla láser Barco 2.4 ha sido diseñada para complementar y mejorar la proyección láser de Barco. El par a juego con láser trabaja en armonía para mejorar y elevar lo que es visualmente posible. La nueva pantalla láser Barco 2.4 ha sido diseñada para complementar y mejorar la proyección láser de Barco. El par a juego con láser trabaja en armonía para mejorar y elevar lo que es visualmente posible. La nueva pantalla láser Barco 2.4 ha sido diseñada para complementar y mejorar la proyección láser de Barco. La pareja emparejada por láser trabaja en armonía para realzar y elevar lo visualmente posible.

## Brillo cinematográfico

Eleva su experiencia cinematográfica a cotas sin precedentes con la Pantalla Láser Barco 2.4. Fabricada tras años de experiencia líder en el sector, amplios conocimientos cinematográficos e innovación interna, esta pantalla está diseñada con precisión para amplificar todo el potencial de la proyección láser en el panorama cinematográfico actual.

## Rendimiento del láser

Cuando se combina la nueva pantalla con la proyección láser de Barco, el resultado es un rendimiento visual incomparable, que usted y su público notarán.

La unión de la mejor tecnología de proyección láser con la Pantalla Láser Barco 2.4 ofrece experiencias cinematográficas impulsadas por láser a un nuevo nivel, tanto en 2D como en 3D.

## Experiencia

Diseñada y probada por expertos en cine, la nueva pantalla de cine Barco hará las delicias de los cinéfilos de todo el mundo.

**Especificaciones del producto****PANTALLA LÁSER 2.4**

Especificaciones generales	
Gain	2.4: 23°HGA
Signal to noise ratio	220+
Perforation	Micro-perforated (3.5% void)
Surface	Textured PVC with High Gain Coating
Material width	54" – 1.4 m
Thickness	Approx. 0.0154" – 0.39 mm
Weight	Approx. 0.0154" – 0.39 mm
Fire retardancy	NFPA-701, M3, BS 5867 Part 2: 2008 Type B, B1 Please contact us for additional certification requirements
Edging	PVC grommets every 9 inches center to center Pipe pockets, Velcro, snaps and other edging options available upon request
Packaging	Rolled on a cardboard tube into a highly resistant carton
Warranty period	24 Months

Generado en: 13 May 2024

Las especificaciones técnicas pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte [www.barco.com](http://www.barco.com) para obtener la información más actual.