


# Barco UniSee II

고휘도 애플리케이션을 위한 55" 베젤리스 타일형 LCD 비디오 월 플랫폼



- HDR 콘트라스트와 더 넓은 색 영역대로 남기는 강렬한 인상
- 완벽한 디스플레이 캔버스 균일성
- 최종 사용자의 인체공학을 위한 눈의 피로 감소 조치
- 가장 빠른 서비스
- 미래 지향적인 모듈형 플랫폼

## 더욱 향상된 밝기, 색상 및 대비로 남기는 강렬한 인상

Barco UniSee II를 통해 LCD 비디오 월 시각화가 새로운 수준에 도달했습니다. 혁신적인 Barco UniSee 플랫폼의 이 업데이트 버전은 놀라운 시각적 성능을 통해 중요한 의사 결정의 미래를 형성할 것입니다. 미니 LED 및 Chip-on-Glass 기술을 포함한 새로운 혁신 기술은 깊은 검정색과 함께 최적의 대비를 제공합니다. 또한, 퀀텀닷 기술은 선명한 색상과 더 높은 채도를 제공합니다. 탁월한 패널 간 통신을 통해 혁신적인 균일성을 제공합니다. 유명한 베젤리스 LCD 패널과 결합되어 비디오 월이 실제 대형 단일 캔버스처럼 작동합니다.

## 중요한 애플리케이션을 위해 설계됨

세련된 뷰어 인체공학 설계로 시야각이 더욱 향상되고 눈의 피로가 줄어듭니다. 이로 인해 Barco UniSee II는 제어실과 같은 중요한 응용 분야에서 집중적으로 사용하기에 완벽합니다. 운영 비용 절감은 많은 기업의 최우선 과제이기 때문에 Barco UniSee II는 이전 버전에 비해 전력 소비를 20% 줄였습니다. Barco UniSee 제품군의 트레이드마크인 혁신적인 장착 구조는 어떤 환경에서도 완벽한 설치를 보장하고 서비스를 훨씬 더 간단하고 빠르게 만듭니다. 이는 더욱 낮은 운영 비용에 기여합니다.

## 기술 사양

## BARCO UNISEE II

패널	
해상도	풀 HD(1920 x 1080픽셀)
백라이트	5000개 이상의 LED가 있는 다이렉트 미니 LED
화면 비율	16:9
휘도	800cd/m2 (일반)
Peak Luminance	피크 휘도: 1300cd/m2(부스트 모드 사용)
명암비	1200:1 스마트 동적 콘트라스트: >200,000:1
화이트 포인트	네이티브: 8000K(일반)
Smart Local Dimming	전체 비디오 월 캔버스 알고리즘
HDR processing	HDR10 호환
색도	네이티브 100% NTSC
보정	Sense X 자동 색상 및 밝기 보정
백라이트 수명	>기본 모드에서 60,000시간 이상
냉각	팬 없음
스크린 헤이즈	25%
시야각(H, V)	178°   178°
통일성	9점: 98% 13점: 94% 21점: 90%
작동 온도	0°C -40°C
작동 습도	20% -80%
전원	
AC 입력 전압	100-240 VAC, 50-60 Hz
전력 소비	내부 전원 공급 장치: 225W 외부 전원 공급 장치: 220 W
참고	가로 모드에서 최대 10열, 세로 모드에서 최대 6열을 지원하는 UniSee 마운트.
치수	
크기	1211,36 x 682.02 x 87.1 mm
활성 스크린(대각)	55"
무게	LCD net: 18.7kg LCD 전체(포장 포함): 24.6kg LCM net: 16.4kg LCM 전체(포장 포함): 21.4kg
베젤 폭	NA(베젤리스) - UniSee 700과 동일
연결	
DisplayPort	DP1.2 입력 2개 및 출력 1개(4K@60Hz)
HDMI	HDMI 2.0 입력 2개(4K@60Hz)
이더넷 포트	이더넷 포트 2개
USB	USB 포트 2개(전원 전용)
HDCP	2.2 규정 준수
모델	
모델명	UniSee II

작성일: 12 Apr 2024

기술 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 최신 정보는 [www.barco.com](http://www.barco.com)에서 확인하십시오.