

TransForm NDN-215 Pro

네트워크 기반 Display Node



Barco의 TransForm N 네트워크 기반 Display Node는 강력한 PC 기반의 그래픽 프로세서입니다. 이 프로세서는 TransForm N 시스템의 네트워크 시각화 환경에서 사용되며 기가비트 이더넷/IP 네트워크로부터 인코딩된 스트림을 표시할 수 있습니다. H-264, V2D, ProServer는 지원되는 다양한 코덱 및 스트리밍 형식의 일부에 불과합니다. 뿐만 아니라 이 디스플레이 컨트롤러에 내장된 최신 그래픽 카드는 네트워크에 연결된 TransForm N 관리 클라이언트 요청에 따라 렌더링 작업을 수행합니다.

고밀도 콘텐츠 - 대규모 디스플레이 월

NDN-215 Pro 출력 노드는 고밀도 콘텐츠를 표시할 수 있으며 단일 노드로 최대 16개의 HD 디스플레이를 구동할 수 있습니다. 이 장치는 RPC, LCD, LED와 같은 Barco 디스플레이 솔루션 전체를 포함한 상이한 유형의 다중 디스플레이를 지원합니다. TransForm N 시스템 내부의 CMS에서 관리하는 다중 NDN-215 Pro 출력 노드를 월클러스터로 결합하여 사실상 무제한 크기의 디스플레이 월에 구성된 동기화된 그림을 표시할 수 있습니다. NDN-215 Pro는 고급 동기화 요건이 필요한 비디오 월의 요구 사항을 충족하는 최대 30개 노드 간의 전용 동기화 케이블 기반의 풀프레임 락 동기화를 제공합니다.

기능:

- DisplayPort 1.2 출력 4개
- 출력당 최대 4K-UHD의 해상도
- 범용 IP 비디오 스트리밍 디코딩
- 가장 광범위한 지원 코덱 및 형식 목록
- 단일 월을 구동하는 다중 디스플레이 노드 간의 네트워크 기반 콘텐츠 동기화

- 다중 디스플레이 노드 간 프레임 잠금
- 이중 네트워크 인터페이스
- 유연한 소형 폼 팩터에서 저소음으로 작동
- 성숙하고 강력하며 신뢰할 수 있는 Barco의 품질

기술 사양

TRANSFORM NDN-215 PRO

일반 사양	
메모리	8GB
디스크 드라이브	128 GB 솔리드 스테이트 디스크 SSD
네트워크	2x 1Gb/s LAN
그래픽 카드	전문가용 고성능 NVIDIA Quadro-시리즈 그래픽 카드
프로세서	Intel(R) Core(TM) i7 쿼드 코어 4GHz 프로세서
출력	Display Port 1.2 (4K-UHD 최대 4개 지원) 4개 포함된 어댑터를 통한 DVI-SL(HD 최대 4개 지원)
입력	H.264, MPEG-2/4, V2D, H.263, VNC, Pro-Server(지원 코덱 목록 참조)
폼 팩터	3U ½ 19" 랙 장착 하우징
크기	133mm x 220mm x 300mm 5.24" x 8.66" x 11.81"
무게	6.1kg(패키징 포함 7.9kg)
전원 공급 장치	100-240V, 5-3A, 50/60Hz
전력 소비	일반 124W 최대 270W
온도 범위	0° -40° C 32° -104° F
습도	최대 80%(비응축)
고도	최대 5,000m(작동)
소음도	최대 35dbA (거리 1m/32.8ft, 22°/72에서 측정)
규정 준수	CE, CB, IEC 609501, ETL, FCC 클래스 A 규정 모델 Id: NGP-210
주문 정보	R9821017B NDN-215 PRO 디스플레이 노드(미국) R9821017F NDN-215 PRO 디스플레이 노드(EU) R9821017G NDN-215 PRO 디스플레이 노드(영국) R9821017X NDN-215 PRO 디스플레이 노드(C13/C14) R9821099 2x NGP-210용 랙마운트 키트 R766042 NGP-210용 지지대 마운트 키트

작성일: 08 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.

