

iQ7-W8

ISO 8,200 lumens, WUXGA, 3 X LCD laser phosphor projector



- **Excellent image quality**
- **Excellent integration ability**
- **Guaranteed service and support**

The iQ7 series expands Barco's projector product portfolio and provides optional models with 2 brightness levels. It opens up possibilities for a wider range of applications, while still relying on the valuable Barco service and support.

The laser light source not only guarantees good image quality, but also has lower maintenance costs than most bulb projectors on the market.

Specifiche tecniche**IQ7-W8**

Specifiche generali	
Tipo di proiettore	3 X LCD laser phosphor projector
Risoluzione	1,920 x 1,200 (WUXGA) -0.76" LCD
Luminosità	8,200 ISO lumen*
Rapporto di contrasto	Extreme black: 100,000:1 Full on/Full Off, Dynamic ON
Uniformità della luminosità	80%
Proporzioni	16:10
Tipo di obiettivo	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1) iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1) iQ7 LENS (0.32 : 1) UST iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1)
Spostamento obiettivo ottico	iQ7 LENS (1.46-2.95 : 1) STD Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (4.59-7.02 : 1) Manual: H±30% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.79-1.11 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (1.30-3.02 : 1) STD:H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (2.99-5.93 : 1):H±20% V -10%, +50% iQ7 LENS (0.32 : 1) UST: iQ7 LENS (0.6-0.75 : 1): Manual or Motorized zoom and focus Motorized lens shift
Correzione del colore	No
CLO (Constant Light Output)	No
Sorgente luminosa	Laser phosphor
Durata del laser	20,000hrs
Orientazione	360° rotation, no restrictions
3D	No
Elaborazione delle immagini	Embedded warp
Correzione trapezoidale	Yes
Ingresso	VGA x 1/ HDMI 1.4 x 2 / DVI-D x 1/ HD BaseT x 1
Risoluzioni in ingresso	Up to 1,920 x 1,200 @ 60Hz or 3,840 x 2,160 @ 30Hz
Controllo	IR, RS232, RJ45
Connessione in rete	10/100 Ethernet, RJ45
Requisiti di alimentazione	100-240V / 50-60Hz
Consumo energetico	655W@220-240VAC, Typical
Standby alimentazione	less than 0.5W
Livello di rumore (tipico a 25°C/77°F)	32.1dB (Normal Mode)
Intervallo temperature in funzionamento	0°~40°
Temperatura a magazzino	-10°~50°
Umidità in funzionamento	20%-85%
Umidità a magazzino	10%-85%
Dimensioni (PXLXA)	600mm x 218mm x 503mm
Peso	24KG
Accessori standard	Power cord, wireless remote control
Certificazioni	CCC/CECP/CEL
Garanzia	*1: Measurement, measuring conditions, and method of notation all comply with ISO/IEC 21118: 2012 international standards *2: ISO21118: The lower-limit values of the projector must maintain 80% of the values in specification sheets for the brightness

Generato il: 04 Jul 2023

Le informazioni e i dati forniti riguardano l'apparecchiatura descritta. Tuttavia ogni singolo articolo è soggetto a modifiche senza preavviso.
L'ultima versione di questo opuscolo è disponibile all'indirizzo www.barco.com.