



C5

5.5mm ピクセル・ピッチ、ブラック・フェイス屋内用 LED ディスプレイ



- 卓越した画質
- 設置しやすさ
- 低消費電力

C5 LED ディスプレイは、大人気の Barco の C シリーズの最新製品です。C シリーズ製品は、軽量、簡単な取り付け、静音、効率的な電源などにより、すでに広く知られています。こうした優れた品質に加えて、C5 には強力な DX ベースの画像処理機能が備わっており、卓越した画質や使いやすさを誇ります。C シリーズ製品に Barco の有名な DX ベース処理を組み合わせることで、多様な製品が生まれています。要求の厳しいレンタルおよびステージング市場における使用の他にも、保守が少なく済み、厚みが抑えられ、低消費電力という特徴を持つ C5 は、常設用としても魅力的な製品となっています。

技術仕様

C5

一般仕様	
ピクセルピッチ	5,55 mm
輝度	2,000 NIT (6500° K で校正した場合)
LED構成	SMD RGB ブラック
ピクセル濃度	5,184 ピクセル/タイル (72x72)
コントラスト比	3,500:1
水平視野角	120° (最小 50% 輝度)
輝度半減値	100,000 時間 (@50% 輝度)
消費電力	660 W/m ² (最高) 220 W/m ² (標準)
垂直視野角	+/-60° (輝度半減)
重量	6.4 kg/タイル 40 kg/m ²
プロセッシング	DX シリーズ (NNI ベース)
カラー	281 兆
リフレッシュ・レート	3,200 Hz
適用温度範囲	0°C/+45°C (動作中) -20°C/+60°C (保管)
湿度	35% / 85% (動作) 10%/90% (保管)
トラス設置	最大 25 タイル (10m)
床置き	最大 12 タイル (4.8m)
ソース互換性	CVBS、YC、YUV、RGB、DVI (シングルおよびデュアル・リンク、2048 x 1536 以下)、SDI、HDS DI、デュアル・リンク HDS DI
電源接続	最大 20 タイル/16 A 回路
データ接続	NNI 出力あたり 150 タイル以下
タイル/タイル Z--アライメント	+/-0.5mm
カーブ対応	0°(標準) 半径 +4m / +8m / -10m / -22m (オプション)
代替曲線	カスタムダボ必要
寸法 (HxWxD)	400 x 400 x 63 mm
証明書	CE,ETL/UL、c-UL、FCC、TUV GS、CCC(保留)、ROHS

生成日:10 Jul 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。

