


T-16BK

Mosaico con bombilla LED negra para exteriores con un píxel pitch de 16 mm y 6000 nit



Especificaciones del producto**T-16BK****Especificaciones generales**

Profundidad de píxel	16,0 mm
brillo	6.000 nits
configuración LED	Lámpara 3x
Densidad de píxeles	3,600 LEDs per tile (60x60)
Densidad de píxeles	3,600 LEDs per tile (60x60)
ángulo de visión horizontal	110° (brillo mín. 50%)
ángulo de visión vertical	+15, -35° (brillo mín. 50%)
relación de contraste	7.000:1 (a 500 lux)
tiempo de vida	100.000 horas al 75% de brillo inicial
consumo de potencia	600 W/tile (máx.) 180 W promedio
Voltaje de alimentación operativo	200-240 V / 50-60 Hz
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
dimensiones de tiles	Width: 960mm Height: 960mm Depth: 281.95mm
Peso / tile	60 kg
Tipo de IP	IP65/54
procesado	16 bits / color
colores	281 billones
tasa de refresco	800 Hz
montaje con pie	Máx. de 6 tiles de alto
montaje con viga	Máx. de 10 tiles de alto
Interfaz de enlace	Interfaz DVI (conector DVI)
Longitud máx. de enlace	4,5m (con cable DVI de Barco)
Interfaces	DVI 2x
Conexión en cascada máx. de potencia	6 tiles

Generado en: 10 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial sin autorización por escrito. Todos los nombres de marcas y de productos son marcas comerciales, marcas comerciales registradas o nombres comerciales de sus respectivos titulares. Debido a la innovación continua, la información y las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previa notificación. Consulta www.barco.com para ver las especificaciones más recientes.