

F70-W8

WUXGA 레이저 인광체 프로젝터



- 365일 24시간 작동을 위한 내구성 및 강력한 성능
- 고휘도
- 긴 수명(최대 60,000시간)

F70-W8 레이저 인광체 프로젝터는 높은 견고성, 긴 수명, 레이저처럼 선명한 이미지 품질 등 ProAV 시장의 특정 요구 사항에 대한 답변입니다. 이러한 요구 사항을 충족하지 못하는 프로젝터는 오래 지속되지 않거나 빈번하고 값비싼 유지 관리가 필요할 수 있습니다.

Barco의 F70은 견고한 디자인을 채택하여 모션 플랫폼을 지원하므로 테마파크, 어두운 터널을 지나는 놀이기구 및 가장 까다로운 고정 설치 환경을 위한 최고의 선택입니다. 수명이 최대 60,000시간(작동 모드에 따라 다름)인 F70은 시장에서 가장 내구성이 뛰어난 프로젝터 중 하나이며 가장 까다로운 환경에서도 사용할 수 있습니다.

연중무휴 사용을 위해 설계됨

F70은 성능과 신뢰성을 위해 설계되었습니다. 어떤 방향으로든 실행할 수 있는 F70 프로젝터는 설치 유연성을 더욱 높여줍니다. Barco의 모든 F 시리즈 프로젝터에는 동일한 고해상도 FLD 및 FLD+ 렌즈가 탑재되어 있어 렌즈를 재사용할 수 있습니다.

더 밝게, 더 우수하게

8,000루멘의 밝기 수준을 갖춘 F70-W8은 시장에서 가장 밝은 단일 칩 DLP 프로젝터 중 하나입니다. 일정한 광 출력(CLO™) 기능을 통해 프로젝터는 오랜 시간 동안 일정한 밝기와 색상을 생성합니다.

기술 사양**F70-W8****일반 사양**

프로젝터 유형	1DLP 레이저 인광체
NVG용 IR	아니오
해상도	1,920 x 1,200 (WUXGA)
밝기	8,000루멘
밝기 균일도	90%
명암비율	1,800:1 순차적, 50,000:1 동적
광원	레이저 인광체
광원 수명	최대 60,000*시간, 작동 모드에 따라 다름
화면 비율	16:10
방향	360° 회전, 제한 없음
실드 DLP™ 코어	예
색 보정	P7 RealColor™
CLO(Constant Light Output)	지원*
키스톤 보정	예
영상 처리	위프 및 블렌드 엔진 내장
3D	액티브 입체형 3D
렌즈 유형	FLD/FLD+
광학 렌즈범위	최대 134%의 렌즈범위, 렌즈에 따라 다름. 전동식 줌, 초점, 수직 및 수평 시프트, 조리개* 및 셔터
입력	HDSDI 2x DP1.2 2x dual link DVI-I HDBaseT HDMI™ 2.0 (HDCP2.2, HDR10) RJ 45 Ethernet DMX in/out RS232 in 2x USB 12v out
입력 해상도	최대: 1,920 x 1200 @ 60Hz 2,560 x 1,600 @ 120Hz
색심도 입력	DVI: 네이티브 및 최대 1920x1200@120Hz 8비트 RGB. 비 네이티브 및 최대 2560x1600@60Hz 8비트 RGB 및 3840x2400@50Hz 8비트 RGB 포함 DisplayPort: 네이티브 및 최대 1920x1200@120Hz 12비트 RGB. 비 네이티브 및 최대 2560x1600@120Hz 12비트 RGB 및 3840x2400@60Hz 8비트 RGB
소프트웨어 툴	프로젝터 툴셋
컨트롤	IR, RS232, RJ45
네트워크 연결	IR, RS232, RJ45
전원 요구 사항	100-240V/50-60Hz
전력 소비	최대 1,100W
시간당 BTU	최대 4,000 BTU/h
소음 수준 (25°C/77°F에서 일반적인 값)	36dB(A)
작동 온도	10 -40°C(해발)
작동 습도	20-80% RH
보관 온도	-20 ~ 60°C
보관 습도	10 -90% RH
크기(WxLxH)	475 x 593 x 286mm / 18.7 x 23.3 x 11.2"
무게	37kg / 81.5lbs
표준 액세스리	전원 코드, 무선 원격 제어
인증	CE, FCC 클래스 A 및 cCSAus
보증	부품 및 인력 5년 제한 보증(연장 가능)

작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 www.barco.com을(를) 확인하세요.