

# Mono 15



**Technische Daten****MONO 15****Allgemeine technische Daten**

Kalibrierte Helligkeit	2100 nits
Kontrast	1000:1
Physikalische Auflösung	15 mm
Hor. Betrachtungswinkel	140°
Vert. Betrachtungswinkel	75°
Optimale Betrachtungsentfernung	20 meter
Gewicht	11.4 kg / m <sup>2</sup>
Mittlere Leistungsaufnahme	.07 Watt (per pixel)
Max. Stromverbrauch	.17 Watt (per pixel)
Temperaturbereich	Operating: -20°C <> 40°C Storage -20°C <> 60°C
Outdoor-Eignung	IP 54
Bildgröße	Unlimited
Lebensdauer	100.000h [half brightness]
Verarbeitung	13 bit

Generiert am: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion ohne schriftliche Genehmigung ist nicht gestattet. Alle Markennamen und Produktnamen sind Marken, eingetragene Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber. Aufgrund fortlaufender Innovationen können sich Informationen und technische Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung ändern. Die neuesten Spezifikationen finden Sie unter [www.barco.com](http://www.barco.com).