

# クリックシェアバープロ

魅力的で苦勞のないワイヤレス会議を実現するプレミアムビデオバー



- 非常にクリアな高品質ステレオオーディオ\*
- 高度なAI搭載4Kカメラ
- 4Kコンテンツの共有と代替接続に対応する有線式のルームドック
- 高度なインタラクティブ機能: タッチバック、注釈、黒板機能
- カーボンニュートラル製品\*\*

ClickShare Bar Proは、プレミアムでカーボンニュートラルなオールインワンビデオバーであり、あらゆるビデオ会議プラットフォームを使用して中規模の会議室で魅力的で簡単なワイヤレス会議を実現します。高度なAV機能（デュアルスクリーン\*、4Kコンテンツ共有）とインタラクティブ機能（タッチバック、注釈、ブラックボード）により、非常にクリアな音声、鮮明な表示、強化されたインタラクティブ性を実現し、映像と音声が届いていると参加者全員が感じる会議が提供されます。このソリューションは比類のない柔軟性を提供し、ITマネージャーが会議室を簡単に装備できるようにします。5年間の保証が付いているため、すべてのコラボレーション、オーディオ、ビデオ機能を1つの強力なデバイスに統合することで、このバーは全体的に総所有コストを削減します。

\*ステレオスピーカーとデュアルスクリーンは2024年半ばに利用可能になります。 \*\*カーボンニュートラルラベルは2024年第1四半期末を目標としています。

## 技術仕様

## クリックシェアバープロ

### 一般仕様

オペレーティング・システム	Windows 10以降、 macOS 11 (Ventura) 以降、 Android v13以降 (ClickShareアプリ)、 iOS 16以降 (ClickShareアプリ)
システム要件	Microsoft TeamsやZoomとスムーズに連動。最低要件：Intel i3デュアルコアプロセッサ/8GB RAM、OS：Windows 10最新ビルドまたはMac OS Ventura最新ビルド、推奨：Intel i5 4-コアプロセッサ/8GB RAM、OS：Windows 11最新ビルドまたはMac OS最新ビルド
ビデオ出力	4K UHD (3840*2160) @ 30Hz. or 2x 1080p @ 30Hz. HDMI™ 1.4b or 1.4b or USB-C DP ALT mode (DisplayPort 1.2) (Dual screen available mid 2024)
ビデオ入力	4k UHD (3840*2160) @30Hz、USB-C DP ALTモード (DisplayPort 1.2)
Camera	4K、1080p、30fpsで720p、5倍ズーム/ePTZ、120°FOV
Camera AI	最大4名までのグループフレーミング、スピーカーフレーミング、トラッキングおよび合成モード
オーディオ出力	2x 10Wフルデュプレックスおよびステレオスピーカー、8オームインピーダンス
Audio pickup	エコーおよびAIバックグラウンドノイズキャンセリング機能を備えた6つのビームフォーミングMEMSマイク。最大4.5メートル/15フィートのピックアップ範囲
ClickShareボタン	2
ClickShare App	デスクトップとモバイル
Native protocols	Airplay、Google Cast、Miracast
ノイズレベル	ファンレス
認証プロトコル	WPA2-PSKのスタンドアロンモード。ネットワーク統合モードでClickShareボタンを使用したWPA2-PSKまたはIEEE 802.1X
無線伝送プロトコル	IEEE 802.11 a/g/n/acおよびIEEE 802.15.1
接続距離	ClickShareボタンおよびClickShare Bar間で最大30m (100フィート)
周波数帯域	2.4GHzおよび5GHz (一部の地域ではネットワーク統合モードでDFSチャンネルに対応)
接続	1x 画面へのUSB-C 3.1 (DP)、1x USB-C 3.1 (DP) ビデオ入力、1x USB-A 2.0、1x イーサネットLAN 1Gbit、1x USB-C 2.0 (側面)
適用温度範囲	稼働時：0°Cから+40°C (+32°Fから+104°F)、最大：3000mで35°C (95°F)、保管時：-20°Cから+60°C (-4°Fから+140°F)
湿度	保管時：0~90%相対湿度 (結露なきこと)、稼働時：0~85%相対湿度 (結露なきこと)
盗難防止システム	ケンジントンロック (背面と底面)
証明書	FCC/CE
Touch screen support & Interactivity	あり
ワイヤレスコンファレンス	アプリまたはボタン経由
ローカルビュー	あり
ネットワーク接続	LANおよびWi-Fi
Management and reporting	あり
保証	標準で1年間、SmartCareで5年間保証
<b>ClickShare Base Unit 寸法</b>	
Dimensions (HxWxD)	98 mm x 640 mm x 101 mm
Power consumption	Operational: 5-20W, 65W Max
Power supply	Standard 110/220 V AC plug or USB-C (back)
Weight	2500 gr

生成日:30 May 2024

© 2024 Barco nv.(C) Barco. All rights reserved. (無断転載を禁ず。) 書面による許可なく全部または一部を複製することは禁止されています。すべてのブランド名および製品名は、それぞれの所有者の商標、登録商標、または商号です。継続的な技術革新により、情報および技術仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様についてはwww.barco.comをご確認ください。