

# D-Cine Premiere DP90

2k Digital Cinema projector for screens up to 15m (49ft)



Технические характеристики

D-CINE PREMIERE DP90

|                                                                 |                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общие характеристики                                            |                                                                                                                                                                                                      |
| Светоотдача                                                     | 12,000 cinema lumens                                                                                                                                                                                 |
| Цифровое микрозеркальное устройство Digital MicroMirror Device™ | 3 x 1.2" dark metal type<br>Advanced DLP Cinema™ signal processing: CineCanvas™ image management;<br>CinePalette™ color management, CineBlack™ contrast management and CineLink™ security management |
| Родное разрешение                                               | 2048 x 1080                                                                                                                                                                                          |
| Оправа                                                          | Hermetically sealed DMD™ and optical assembly                                                                                                                                                        |
| Ширина экрана                                                   | Screen width (screen gain 1:8) @ 14ftL: 17m -55ft<br>adjustable light output<br>CLO software                                                                                                         |
| Монтаж                                                          | Standing or ceiling mounted<br>Up to 7 degrees tilt via projection head                                                                                                                              |
| Лампа                                                           | 1.5k to 4.0k Xenon arc lamp sizes<br>Compatible with standard and high performance lamp types                                                                                                        |
| Уровень контрастности                                           | 2000:1                                                                                                                                                                                               |
| Входы цифрового видео                                           | 2 x SMPTE 292M inputs<br>2 x DVI input<br>both selectable as single or as dual link                                                                                                                  |
| Основные объективы                                              | M25 1.25 -1.45:1 / M25 1.45 -1.8:1 / M25 1.8 -2.2:1 / M25 2.2 -3.0:1 zoom and M25 3.0 -4.3:1                                                                                                         |
| Диагностика проектора                                           | Via touch screen<br>Via D-Cine Communicator control software<br>(theater edition delivered standard on every product)<br>Via SNMP agent                                                              |
| Требования к источнику питания                                  | 1 x 220V<br>max. 17,000 BTU/hr (with 4kW lamp)                                                                                                                                                       |
| Габариты                                                        | projector:<br>640(H) x 730(W) x 1186.1(D) mm / 24.2(H) x 28.7(W) x 46.7(D) inch<br><br>powerbox:<br>295.3(H) x 329.5(W) x 473.7(D) mm / 14.6(H) x 13.0(W) x 18.6(D) inch                             |
| Вес                                                             | projector: approx. 125kg (275lb)<br>powerbox: approx. 20kg (44lb)                                                                                                                                    |
| Параметры                                                       | · CLO -Constant Light Output control · Anamorphic lens fitting for 1.25:1 scope lens · Acsar 2 Alternative Content Input Processor · ImagePRO HD · SNMP agent (v3)                                   |
| Информация о заказе                                             | R9004440                                                                                                                                                                                             |

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте [www.barco.com](http://www.barco.com) для получения последних спецификаций.

[www.barco.com](http://www.barco.com)

