

9mm像素间距，4000尼特LED显示屏



- 薄而轻
- 可选择透明版
- 用于快速安装的独特磁力锁

通过轻盈的V9m LED显示器，租赁公司可以灵活地为室内和室外舞台搭建大型动态视频背景（无论是直线还是曲线型均可），以及轻量级支架上的侧屏。而且，V9m也非常适合用于头顶和天花板屏幕，也可作为透明LED显示屏。

安装简单快捷

TM V9M带有特殊的磁性V-lock，可减少安装时间且只需一人即可安全安装。作为一个重量很轻的超薄LED显示屏，可以将V9m轻松地装箱和运输。与V14m一样，V9m和C系列共用一个机械装置，这样已经拥有巴可C系列机械装置的租赁公司可以重复使用这些装置。

适合户外舞台

V9m既可以用于室内，又可以用于室外，配备了更新的户外SMD技术。此外，它已获得IP65评级，可确保完全防水。

高性能缩放和控制

与其他V LED显示屏一样，V9m也是由DV-100图像处理器驱动，可提供高性能缩放并支持所有更新的视频标准（HDMI、显示端口、3G SDI）。在结合V系列工具组（VTS）后，通过DV-100可进行创意设置和远程控制。

技术规格

一般规格	
透明	5% (透明着色器) 0% (不透明着色器)
亮度	4000 尼特
LED类型	3合1 SMD
像素密度	11025/平方米 1024/平方英尺 7056/显示单元
视角	水平: 120度 垂直: -60/+60度 (透明着色器) 垂直: -45/+60度 (不透明着色器)
对比度	4000:1 (透明着色器) 5000:1 (不透明着色器)
像素间距	9.52 毫米
寿命	50000小时(@50%亮度)
功率消耗	516瓦/平方米 (更大) 206瓦/平方米 (标准)
操作电压	200 -240V / 50 -60 Hz
砖大小(WxHxD)毫米	800 x 800 x 109 (31.5 x 31.5 x 4.3 英寸)
净重	13.5 kg/显示单元 29.8 lbs
IP等级	IP65
处理	16 位/色
刷新率	超过2800 Hz
可维护性	背面
可操作数字转换器	DV-100
认证	CE、ETL、FCC A类、TÜV、RoHS、WEEE

DynamicPDF

生成于: 06 Mar 2023

技术规格随时变化, 不会事先通知。请访问www.barco.com.cn, 获取更新信息。

ENABLING BRIGHT OUTCOMES

BARCO

www.barco.com

DynamicPDF Core Suite (Generator, Merger and ReportWriter) for .NET v11.40