


# DP2K-6E

컴팩트 DLP Barco Alchemy Cinema 프로젝터(폭 최대 7.5m(24ft)의 스크린)



- 가장 조용한 디지털 시네마 프로젝터보다 두 배 조용함
- 간단한 UHP 램프 교환으로 간편한 유지관리
- 완전히 통합되고 DCI를 준수하는 프로젝터

## 이전에는 불가능했던 곳에서 디지털 영화 상영

DP2K-6E는 전 세계의 소규모 독립 영화관에 완벽하게 통합되고 DCI를 준수하는 소형 디지털 시네마 프로젝션을 제공합니다. 확실히 그러합니다.

## DP2K-6E가 마음에 들 수밖에 없는 이유

- 보드 내장형 Barco Alchemy 시리즈 3 모듈로 인해 비용 효율적이며 완전히 통합됨
- UHP 램프 사용으로 간편한 유지보수 및 소형 설계 가능
- 현재 시판되는 가장 조용한 프로젝터보다 2배 조용하며 초소형임
- 품질 및 모듈성에 대한 Barco의 명성이 이제 최소형 스크린에도 적용됨

시리즈 3 전자기기는 시네마 처리 전자기기에 미디어 서버 기능이 결합되어 있음 상자의 수가 적어 신뢰성과 사용 편의성 증가 직관적인 'Barco Web Commander' 사용자 인터페이스로 조작이 간단함

- 시리즈 3 전자기기는 시네마 처리 전자기기에 미디어 서버 기능이 결합되어 있음
- 상자의 수가 적어 신뢰성과 사용 편의성 증가
- 직관적인 'Barco Web Commander' 사용자 인터페이스로 조작이 간단함

## 기술 사양

## DP2K-6E

### 일반 사양

기본 해상도	2,048 x 1,080픽셀
하우징	완전 밀폐식 DMD와 광학 어셈블리
광 출력	DCI 색상: 4,800루멘/비 DCI: 7,200 루멘
램프	듀얼 465W, UHP 램프
스크린 크기	최대 너비 7.5m/24.6ft(스크린 개인 1.2 @ 14ft)
명암비율	1,600:1
Digital MicroMirror Device™	0.69" DC2K 다크 메탈 장치(3개)
최고급 렌즈	완전 전동식 1.2 -1.7 1.34 -1.9 1.5 -2.15 1.7 -2.55 2.0 -3.9
제어 I/O	3x 이더넷 (RJ 45) 8x GPIO (DB 25) 3D 인터페이스 USB 인터페이스
통합 시네마 미디어 프로세서	DCI 4K 2D 최대 60fps DCI 4K 3D (24 또는 30 fps 눈 당) DCI 고속 프레임 레이트 2K 3D 최대 120fps (60fps 눈 당) JPEG 2000비트 레이트 최대 625Mbps 듀얼 채널 색상 수정 MPEG-2 (4:2:0 및 4:2:2 최대 60fps) 2x HDMI2.0a (최대 4K 2D 60fps) 2x 3G-SDI 입력 16x AES/EBU 오디오 채널 (2x RJ45) 8x GPI, 8x GPO (4x RJ45) 2x Gbe 콘텐츠 연결성 및 인제스트용 빠른 인제스트를 위해 2x 전면에서 접근 가능한 USB 3.0 2x 전면에서 접근 가능한 USB 2.0 비디오 워터마크 삽입: Civolution NexGuard 오디오 워터마크 삽입: Civolution 폐쇄 자막 장치: SMPTE 430-10 지원
통합 스토리지	1.9TB 고성능 스토리지(RAID-5) / 1TB 핫스왑식 2.5" 하드 드라이브 3개 3.9TB 고성능 스토리지(RAID-5) / 2TB 핫스왑식 2.5" 하드 드라이브 3개
Barco Web Commander	프로젝터 대시보드 프로젝터 컨트롤 보드 플레이어/에디터/스케줄러 표시 자동화, 3D, 입력 TMS 통합 스마트 프로젝트 상태 iOS 및 Android 태블릿을 포함하여 HTML5 웹 브라우저 사용
Barco Communicator	프로젝터 설치 및 구성 프로젝터 업데이트 및 유지보수
전원 요구 사항	200-240VAC
프로젝터 크기(HxWxD)	369 x 689 x 664mm 14.5 x 27.1 x 26.1 인치
프로젝터 무게	53.8kg / 119lbs(간편 운반용 리세스형 핸들 포함)
주위 온도	35°C/95°F(최대)
음션	3D 애드온 터치 스크린 모니터, Barco Commander 및 Communicator 포함 지지대 씨네CineCare Web Auro 11.1 라이선스 Barco Escape 라이선스 Live 3D*** 천장 마운트 키트***(*** 로드맵)
소음도	48dB(A)
기류 요구 사항	43 CFM

### 작성일: 09 Jul 2024

© 2024 Barco nv. All rights reserved. 서면 허가 없이 전체 또는 부분을 복제하는 것은 금지됩니다. 모든 브랜드명 및 제품명은 상표, 등록 상표 또는 해당 소유자의 상표입니다. 지속적인 혁신으로 인해 정보 및 기술 사양은 사전 고지 없이 변경될 수 있습니다. 최신 사양은 [www.barco.com](http://www.barco.com)을(를) 확인하세요.