


PHWX-81B

Одночиповый DLP-проектор, 7300 люменов по ANSI, WXGA



- Отличное качество изображения
- Предназначен для проецирования на большой экран
- Возможность интеграции с ClickShare и HDBaseT

Этот продукт можно приобрести только в Китае и у партнеров-дистрибьюторов.

Так как два ключевых элемента в конструкции этого проектора – стильный дизайн и простота, он идеально впишется в интерьер вашего конференц-зала.

Особенности данного проектора

- Элегантный дизайн, который гармонично вписывается в интерьер вашего офиса
- Высококачественные изображения с непревзойденным уровнем детализации и контрастности
- Отсутствие кнопок и кабелей обеспечивает простоту и удобство использования
- Надежная технология DLP гарантирует абсолютную комфортность работы
- Легкость обновления при появлении новых возможностей подключения в будущем
- Низкая стоимость владения благодаря использованию технологии DLP и герметичной оптики
- Преднастроенные режимы изображения, которые обеспечивают гибкое управление цветопередачей
- Интуитивно понятное системное меню, в котором самые часто

- Интуитивно понятное системное меню, в котором самые часто используемые функции всегда под рукой
- Удобный пульт дистанционного управления, в котором всего одна кнопка

ClickShare Inside Благодаря возможности интеграции приобретаемых отдельно модулей подключения корпоративные аудио-видео проекторы Barco спроектированы с расчетом на будущее, и к ним можно легко добавить дополнительные функции. Беспроводная система презентации ClickShare компании Barco лежит в основе компонента ClickShare Inside, который можно успешно интегрировать в систему проектора для подлинной совместной работы, позволяя пользователям выводить их данные на экран по беспроводному каналу связи.

ClickShare Inside

Благодаря возможности интеграции приобретаемых отдельно модулей подключения корпоративные аудио-видео проекторы Barco спроектированы с расчетом на будущее, и к ним можно легко добавить дополнительные функции. Беспроводная система презентации ClickShare компании Barco лежит в основе компонента ClickShare Inside, который можно успешно интегрировать в систему проектора для подлинной совместной работы, позволяя пользователям выводить их данные на экран по беспроводному каналу связи.

Технические характеристики**PHWX-81B**

Общие характеристики	
Тип проектора	Одночиповый DLP-проектор WXGA
Технология	0,65" DMD
Цветовое колесо	Стандартный режим 4S (RGBW)
Разрешение	1280 x 800 WXGA
Яркость	7300 ANSI-люменов/5300 ANSI-люменов (экономичный режим) (соответствует стандарту ISO 21118)
Уровень контрастности	2800:1
Форматное соотношение	16:10
ScenergiX	Да
Тип объектива	Н-объектив
Объективы	1,7-2,3:1; 0,8-1,0:1; 1,4-1,9:1; 2,3-2,9:1; 2,9-4,8:1; 4,8-9,2:1
Сдвиг оптической линзы	По вертикали: от -0% до +134%; по горизонтали: от -20% до +20%
Коррекция цвета	Да
Лампы	2 лампы AC 350 Вт
Срок эксплуатации лампы	До 2000 часов (полная мощность) / до 4000 часов (экономичный режим)
Ядро Sealed DLP™	Да
Оптический затемнитель	Да
Просмотр "картинка в картинке"	Раздельный
Ориентация	стол, потолок
WARP	Да
Встроенный веб-сервер	Да
Коррекция трапецидальных искажений	Да
Входы	5 BNC (RGBHV, компонентный сигнал), S-VIDEO, 15-контактный D-SUB, HDMI, DVI-D (HDCP)
Разрешения входного сигнала	до WUXGA (1920 x 1200), 60 Гц
Программные средства	ПО Projector Toolset
Контроль	IR, RS232, RJ45
Соединение сети	10/100 base-T, разъем RJ-45
Требования к источнику питания	100-240 В / 50-60 Гц
Максимальная потребляемая мощность	910 Вт / 690 Вт (экономичный режим) / 0,3 Вт (режим ожидания)
Уровень шума (номинал при 25 °C / 77 °F)	44 дБА (режим высокой яркости) / 39 дБА (экономичный режим)
Температура окружающей среды при эксплуатации	5-40°C / 41°-104°F
Влажность при эксплуатации	30-90%
Габариты (WxLxH)	510 x 660 x 263 мм
Вес	21 кг
Размеры в состоянии поставки (Ш x Д x В)	650 x 840 x 415 мм
Масса брутто отправляемого с завода груза	26,5 кг
Сертификаты	Сертификаты: тестирование по полосе несущей, электромагнитная совместимость (США), безопасность (США), электромагнитная совместимость и безопасность (Совет Европы), электромагнитная совместимость и безопасность (Гражданский корпус охраны природных ресурсов - CCC, США)
Гарантия	Стандартная гарантия 3 года (условия гарантии и обслуживания могут различаться в разных регионах. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному дилеру и в центр обслуживания)

Создано: 09 Jul 2024

© 2024 Барко нв. Все права защищены. Полное или частичное воспроизведение без письменного разрешения запрещено. Все названия брендов и продуктов являются товарными знаками, зарегистрированными товарными знаками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев. В связи с непрерывными обновлениями информация и технические характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Пожалуйста, проверьте www.barco.com для получения последних спецификаций.

www.barco.com

